

BS-ROLLEN roulette fixe

BS ROLLEN

force 50 kg, avec bandage TPE,
diamètre x largeur 50 x 20 mm,
moyeu avec palier lisse, jante en
plastique, fixation avec panneau,
longueur x largeur 54 x 54 mm

lot 2 pièce

Numéro d'article: 526439



BS-ROLLEN Roulette pour machines non tachante

Roulette fixe

roulette fixe




- force 50 kg
- avec bandage TPE
- Non tachante
- diamètre x largeur 50 x 20 mm
- moyeu longueur x Ø 22 x 6 mm
- espacement des trous des vis 40x40/34x34 mm, Ø trou des vis 6,3 mm
- moyeu avec palier lisse
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 54 x 54 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	pare-fils	non
type de roulettes	roulette pour appareils	hauteur totale	73 mm
modèle	roulette fixe	longueur de moyeu	22 mm
charge	50 kg	trou de moyeu	6 mm
pneumatique	TPE	largeur de roue	20 mm
Ø de roue	50 mm	propriété surface de	Non tachante

		roulement
matériau de jante	plastique	longueur de plaque 54 mm
roulement	palier lisse	largeur de plaque 54 mm
élément de fixation	panneau	distance trou de vis 40x40/34x34 mm
conducteur d'électricité	non	Ø de trou de vis 6,3 mm
matériau de boîtier	acier	surface de boîtier galvanisé

Cela s'adapte aussi ...

400701		cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes
438985		roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm
763068		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés