

## BS-ROLLEN roulette fixe

force 60 kg, avec bandage TPE,  
diamètre x largeur 100 x 28 mm,  
moyeu avec palier lisse, jante en  
plastique, fixation avec panneau,  
longueur x largeur 76 x 70 mm

Numéro d'article: 988669



BS ROLLEN  
INOX

## BS-ROLLEN Roulette pour machines non tachante

### Roulette fixe

roulette fixe




- force 60 kg
- avec bandage TPE
- Non tachante
- Convient pour lisse/plat, rugueux/plat
- diamètre x largeur 100 x 28 mm
- espacement des trous des vis 60x50 mm, Ø trou des vis 8,3 mm
- moyeu avec palier lisse
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier inoxydable
- fixation avec panneau, longueur x largeur 76 x 70 mm

### Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	matériau de boîtier	acier inoxydable
type de roulettes	roulette pour appareils	pare-fils	non
modèle	roulette fixe	hauteur totale	136 mm
charge	60 kg	largeur de roue	28 mm
pneumatique	TPE	propriété surface de roulement	Non tachante

Ø de roue	100 mm	longueur de plaque	76 mm
matériau de jante	plastique	largeur de plaque	70 mm
roulement	palier lisse	distance trou de vis	60x50 mm
convient pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat	Ø de trou de vis	8,3 mm
élément de fixation	panneau	Poids	0,38 kg
conducteur d'électricité	non		

## Cela s'adapte aussi ...

400701		cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes
438985		roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm
763068		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés