

Feuille de données du produit



Equipements de manutention

Article N°: 13540 Rouleur à plateaux



Construction en profilé d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. 2 plateaux en mélaminé surface effet hêtre avec rebord de 15 mm, distance entre les plateaux : 400 mm. Hauteur totale : 639 mm. 4 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. 2 roues avec freins conformément à la Norme EN 1757-3. Compatible pour bacs plastiques 600 x 400 mm.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	250
Longueur de surface utile (mm)	605
Largeur de surface utile (mm)	408
Hauteur plateaux (mm)	194, 623
Charge par plateau (kg)	100
Longueur totale (mm)	677
Largeur totale (mm)	414
Hauteur totale (mm)	638
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	125 x 32
Poids (kg)	17
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976213545