

# Feuille de données du produit



Equipements de manutention

Article N°: 22802 Rouleur de palettes



Construction en profilé d'acier mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007, avec 4 inserts support de palettes. Pour palettes bois ou grillagées. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3. Déplacement peu bruyant sur sols plats, bandage non traçant.

## Détails techniques:



<b>Charge totale (kg)</b>	750
<b>Longueur de surface utile (mm)</b>	1210
<b>Largeur de surface utile (mm)</b>	1010
<b>Hauteur de zone de chargement (mm)</b>	282
<b>Longueur totale (mm)</b>	1255
<b>Largeur totale (mm)</b>	1055
<b>Hauteur totale (mm)</b>	329
<b>Type de pneu</b>	TPE
<b>Roues (mm)</b>	200 x 40
<b>Configuration</b>	pour palettes industrielles
<b>Poids (kg)</b>	35
<b>Pays d'origine</b>	Allemagne
<b>Garantie (ans)</b>	10
<b>Code douanier</b>	73269098
<b>GTIN</b>	4017976228020