

Termékinformációk

12 42 195

KNIPEX MultiStrip 10

Automatikus huzalcsupaszító fogó



- 0,03 - 10,0 mm² vezetékek csupaszítása utánállítás nélkül
- Mélyebben elhelyezkedő drótvágó
- Univerzális késgeometria - robusztus és hosszú élettartamú
- Optimális markolat állítás rendkívül jó tapintású markolatbevonattal
- Teljesen automatikus illesztés minden standard szigetelésű egyvezetékes, többvezetékes és sokereű vezetékhez a teljes 0,03 - 10,0 mm² mérettartományban.
- Mélyen elhelyezkedő huzalvágóval Cu- és Al-vezetékhez, többvezetékesnél 10 mm²-ig, egyvezetékesnél 6 mm²-ig
- Nem sérülnek a vezetők
- Az acél szorítópórák csúszásbiztosan megtartják a kábelt anélkül, hogy a megmaradó szigetelést megsértenék
- Különösen könnyű járású mechanika és igen csekély súly
- Cserélhető késblokk és hosszirányú ütköző
- Lágyműanyag zónás markolat a biztos tartás érdekében
- Ház: műanyag, üvegszál-erősítésű
- Kés: speciális szerszámacél, olajban edzett

AAA



Általános

Cikkszám	12 42 195
EAN	4003773054580
Súly	136 g
Méret	195 x 112 x 18 mm

Műszaki jellemzők

Csupaszoló vágási méret négyzetmilliméter	0,03 — 10,0 mm ²
AWG	32 — 8

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



huzalvágó - 10 mm²-ig, több erű

