

## Información sobre productos

# 87 03 125

### KNIPEX Cobra®

Tenaza para bombas de agua

DIN ISO 8976



- Ajuste automático mediante pulsación de botón directamente en la pieza de trabajo
- Ajuste preciso para adaptarse óptimamente a diversos tamaños de piezas y para una posición ergonómica del mango
- Auto-retención en tuberías y tuercas, agarre perfecto a la pieza con el mínimo esfuerzo
- Mordazas con dientes adicionalmente templados, dureza aprox. de los dientes 61 HRC: poco desgaste y gran seguridad en el agarre
- Articulación machihembrada: gran estabilidad por la doble guía
- Recepción segura del perno de articulación: imposible desajustar involuntariamente
- Un retén protector evita lesiones por pellizcos
- Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas

### Información general

Núm. de artículo	87 03 125
EAN	4003773073949
Alicate	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	recubiertos de plástico antideslizante
Peso	85 g
Dimensiones	125 x 38 x 14 mm
Norma	DIN ISO 8976
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

### Características técnicas

Posiciones de ajuste	13
Kapazität für Rohre (Zoll)	Ø 1 pulgadas
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	27 mm
Capacidad de trabajo para tubos (diámetro)	Ø 29 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



