

bac de rétention

pour 1 x GRV/IBC, volume de rétention 1000 l, hauteur x largeur x profondeur 625 x 1475 x 1475 mm, avec bac intérieur PE et caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, en acier avec laquage en RAL 5012 bleu clair



Numéro d'article: 104763

Bac de rétention





bac de rétention

- pour stockage à l'abri
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau, inflammables et caustiques
- pour 1 x GRV/IBC
- volume de rétention 1000 l
- hauteur x largeur x profondeur 625 x 1475 x 1475 mm
- avec bac intérieur PE et caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- en acier avec laquage en RAL 5012 bleu clair
- pieds d'appui, garde au sol 100 mm pour manutention avec gerbeur
- construction du bac de rétention agréée par les autorités



type de stockage de produits dan	bac de rétention	couleur	bleu // RAL 5012
type de bac de rétention	bac de rétention	équipement bac de rétention	bac intérieur PE, caillebotis
lieu de stockage	à l'abri	matériau de caillebotis	acier
capacité	1 x GRV/IBC	surface de caillebotis	galvanisé
volume de rétention	1000 l	soubassement	pieds d'appui
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau, inflammables et caustiques	possibilité de passage au-dessou	oui
construction (autorisation)	construction du bac de rétention agréée par les autorités	garde au sol	100 mm
hauteur	625 mm	gerbable	non
largeur	1475 mm	roulant	non
profondeur	1475 mm	exécution couleur	bleu // RAL 5012
matériau	acier	Poids	211 kg
surface	laqué		

Cela s'adapte aussi ...

208879		fût à couvercle, hauteur x Ø 610 x 400 mm, capacité 60 l, pour produits dangereux solides, en polyéthylène, fût / couvercle bleu / noir
504444		sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm
525732		symbole de danger, dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 20 x 20 mm