

## Hymer schuifladder SC 40

2 x 12 sporten met profiel, balklengte  
3,47 - 5,99 m, tweedelig, van  
aluminium

Artikelnummer: 147646



## Hymer Schuifladder SC 40

schuifladder

- 2 x 12 sporten met profiel
- Voor een werkhogte tot ca. 6,32 m
- balklengte 3,47 - 5,99 m
- breedte 335 mm
- tweedelig
- dwarstraverse aan het balkeinde
- van aluminium
- belastbaar tot 150 kg
- gewicht 14,5 kg
- volgens DIN EN 131
- 10 jaar garantie

## Technische details

stijgtechniek	ladder	onderbouw	dwarstraverse
laddertype	schuifladder	belastbaar tot	150 kg
materiaal	aluminium	gebruik	eenzijdig
lengte paal	3,47-5,99 m	in-/uitklapbaar	nee
werkhoogte	6,32 m	verrijdbaar	nee
sporten aantal	2 x 12	ladder voor op de trap	nee
type trede/sport	sporten met profiel	norm	DIN EN 131
breedte	335-425 mm	garantie	10 jaar
breedte dwarstraverse	0,95 m	gewicht	14,5 kg
ladder uitvoering	tweedelig		

## Gerelateerde Producten

231359		set opzettreden, voor staande ladder met sporten, van aluminium
231360		opzettrede, voor staande ladder met sporten, van aluminium