

Rollcart chariot à plateaux

force 250 kg, avec 5 plateau(x),
plateau longueur x largeur 800 x 500
mm, plateau(x) en MDF en hêtre,
châssis avec finition époxy résistante
aux chocs et aux rayures en RAL5010
bleu gentiane, avec bandage TPE

Numéro d'article: 158135



Rollcart Chariot à plateaux

Force 250 kg

chariot à plateaux

- force 250 kg
- avec 5 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 800 x 500 mm
- plateau(x) en MDF en hêtre
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier, soudé
- hauteur x longueur x largeur 1500 x 860 x 500 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 160 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- boîtier en acier

Détails techniques






appareil de manutention

chariot de manutention

alignement de niveaux droit

type de chariot	chariot à plateaux	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
longueur de plateau	800 mm	pneumatique	TPE
largeur de plateau	500 mm	Ø de roue	160 mm
hauteur	1500 mm	roulement	roulement rainuré à billes
nombre de plateaux	5 pièce	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
charge	250 kg	matériau de boîtier	acier
matériau plateau(x)	MDF	conducteur d'électricité	non
Couleur du plateau	hêtre	poignée	0 pièce
matériau	acier	rabattable	non
matériau de finition	soudé	surface	finition peinture époxy
longueur	860 mm	couleur	bleu gentiane // RAL5010
largeur	500 mm	Poids	51 kg
norme européenne	non		

Accessoires

157956		frein central pour chariot de manutention, en caoutchouc, pour diamètre de roue 160 mm
158397		roulettes déflectrices pour chariot de manutention, en plastique, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158401		jeu de roulettes ESD, pour chariot de manutention, bandage TPE, force 300 kg, Ø de roue 160 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158411		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage polyamide, Ø de roue 150 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158416		protège-pieds pour roulette pivotante et fixe, pour diamètre de roue 160 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal