

## Lacont bac de rétention mobile

pour 1 fût de 200 litres, volume de rétention 220 l, hauteur x largeur x profondeur 525 x 800 x 860 mm, avec caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, poignée, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

Numéro d'article: 201074



## Lacont Bac de rétention mobile




bac de rétention mobile

- pour stockage à l'abri
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau et inflammables
- construction du bac de rétention agréée par les autorités
- pour 1 fût de 200 litres
- volume de rétention 220 l
- hauteur x largeur x profondeur 525 x 800 x 860 mm
- avec caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, poignée
- en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins













type de stockage de produits dan	bac de rétention	équipement bac de rétention	caillebotis
type de bac de rétention	bac de rétention mobile	matériau de caillebotis	acier
lieu de stockage	à l'abri	surface de caillebotis	galvanisé
volume de rétention	220 l	rehausses	poignée
capacité	1 fût de 200 litres	soubassement	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et inflammables	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
construction (autorisation)	construction du bac de rétention agréée par les autorités	possibilité de passage au-dessous	non
hauteur	525 mm	gerbable	non
largeur	800 mm	roulant	oui
profondeur	860 mm	exécution couleur	galvanisé
matériau	acier	Poids	78 kg
surface	galvanisé		

## Accessoires

201076		soutirage de fûts, pour 1 fût de 200 litres, support-fût avec angle, hauteur x largeur x profondeur 350 x 600 x 650 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
201080		soutirage de fûts, pour 1 fût de 200 litres, support-fût avec roulettes, hauteur x largeur x profondeur 350 x 600 x 650 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
205216		Sangle d'arrimage pour bac de rétention

## Cela s'adapte aussi ...

200237		station lave-yeux, kit comprenant : 1 x 500 ml solution saline et 1 x 200 ml solution pH neutre, miroir
208879		fût à couvercle, hauteur x Ø 610 x 400 mm, capacité 60 l, pour produits dangereux solides, en polyéthylène, fût / couvercle bleu / noir
235631		système d'avertissement des fuites, pour bacs de rétention, hauteur x diamètre 40 x 110 mm
235787		liant, granulé, à base de mousse en polyuréthane, antidérapante et hydrofuge, taille du grain 0,13 - 4 mm, capacité de charge 24 l par lot
235788		liant, granulé, taille du grain 1 - 3 mm, capacité de charge 16 l par lot
503884		absorbants en microfibre, livraison sous forme de mouchoirs, longueur x largeur 400 x 500 mm, capacité de charge 124 l par lot, en polypropylène
504444		sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm

510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm
525732		symbole de danger, Symbole/texte : dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 20 x 20 mm
525760		symbole de danger, Symbole/texte : dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm