

## ZARGES

### escabeau industriel

#### Nova S

accès à un côté, 7 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), Hauteur 1,48 m, longueur de lisse 2,26 m, en aluminium

Numéro d'article: 203460



## ZARGES Escabeau industriel Nova S

### Exécution D, A, CH, F

escabeau industriel

- exécution D, A, CH, F national
- accès à un côté
- 7 marche(s) en tôle striée (estrade incl.)
- Hauteur 1,48 m
- profondeur de marche 80 mm
- longueur de lisse 2,26 m
- connexion marches/lisse serti
- application sûre grâce à étrier de sécurité et protection contre l'écartement
- équipé de bac








- en aluminium
- poids 9,1 kg
- assurance qualité selon DIN EN 131 professional
- 10 années de garantie

## Détails techniques

technique de montée	escabeau	rabattable	oui
type d'échelle	escabeau industriel	roulant	non
Variante nationale	exécution D, A, CH, F	connexion d'échelons/de longeron	serti
matériau	aluminium	équipement de sécurité échelle	étrier de sécurité et protection contre l'écartement
utilisation	à un côté	étrier de sécurité	non
Longueur de lisse	2,26 m	protection contre l'écartement	oui
hauteur	1,48 m	exécution échelle	à deux parties
profondeur d'estrade	250 mm	équipement échelle	bac
hauteur de travail	3,5 m	bac	oui
nombre de marches	7	Pour escalier	non
type de marche/d'échelon	marche(s) en tôle striée	norme	DIN EN 131 professional
profondeur des marches	80 mm	garantie	10 années
largeur de marche	250 mm	Poids	9,1 kg

## Cela s'adapte aussi ...

149272		plaquette de contrôle, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, diamètre 30 mm, en couleur pour l'année
215546		dévidoir escargot de sécurité, dévidoir en métal/plastique en bleu/blanc
221388		gant à picots, en polyamide en gris/noir, antidérapant, taille 9
523826		kit de potelets à chaîne, kit comprenant : 4 potelets à chaîne, chaîne de 6 m, diamètre de montant 48 mm, montant coloris rouge/blanc, en rouge/blanc
528920		moquette de protection, longueur x largeur 50 x 1 m, épaisseur 235 g/m², en non-fissé/PE