

META kabelhaspelstelling MULTIPAL

MULTIPAL, aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 4400 x 1100 x 1100 mm, 3 niveaus met kabelhaspelsteun, A-staander, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met slijtvaste kunststof coating in RAL2001 roodoranje

Artikelnummer: 226968



Das Lagersystem



META Kabeltrommelrek met A-standaard MULTIPAL

Aanbouwveld

kabelhaspelstelling

- aanbouwveld
- schroefstelsysteem
- hoogte x breedte x diepte 4400 x 1100 x 1100 mm
- veldlast 2250 kg
- 3 niveaus met kabelhaspelsteun
- niveaus met geleidehulzen aan de bomen voor haspelhouder
- A-staander
- Hoge stabiliteit door diagonaalschoren
- constructie van staal


- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met slijtvaste kunststof coating in RAL2001 roodoranje
- inhoud levering: zonder kabelhaspels, inclusief bevestigingen voor haspelhouder en vloeranker
- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie





Technische details

meubeltype	stelling	legbord-/niveautype	kabelhaspelsteun
stellingtype	kabelhaspelstelling	oppervlak legbord	kunststof coating
stellingsysteem	schroefstelsysteem	oppervlak standaard	verzinkt
stellingveld	aanbouwweld	stabiliteit/versteving/schoren	diagonaalschoren
materiaal	staal	kleur bodem	roodoranje // RAL2001
hoogte	4400 mm	kleur uitvoering	roodoranje/verzinkt // RAL 2001
breedte	1100 mm	inhoud levering	zonder kabelhaspels, inclusief bevestigingen voor haspelhouder en vloeranker
diepte	1100 mm	levering	gedemonteerd
veldlast	2250 kg	certificering	GS // RAL-keurmerk
legborden / schappen aantal	3 stuks	garantie	5 jaar
legborden / niveaus uitrusting	bomen met geleidehulzen	gewicht	80,083 kg
stelling uitrusting	A-staander		

Gerelateerde Producten

183763		kabelhaspellus voor kabelhaspelstelling, diameter 42 mm, vakbreedte 1100 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
226850		kabelhaspellus voor kabelhaspelstelling, diameter 42 mm, vakbreedte 1100 mm, met centreerelementen en kunststof wielen
226854		kabelhaspellus voor kabelhaspelstelling, diameter 60 mm, vakbreedte 1100 mm, met centreerelementen en kunststof wielen
226980		kabelhaspellus voor kabelhaspelstelling, diameter 60 mm, vakbreedte 1100 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
226983		kabelhaspellus voor kabelhaspelstelling, diameter 42 mm, vakbreedte 1100 mm, met centreerelementen
226986		kabelhaspellus voor kabelhaspelstelling, diameter 60 mm, vakbreedte 1100 mm, met centreerelementen

226989		kabelhaspelsteun voor kabelhaspelstelling, voor een vaklast van 750 kg, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL2001 roodoranje
--------	---	--

Dit past ook bij ...		
213052		tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
227961		aanrijdbescherming voor stelling, element: enkele plank, hoogte x lengte 400 x 1100 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in geel/zwart
991798		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit