

Hymer bordestrap 6888

bordes hoogte 1,21 m, bordes breedte x diepte 600 x 800 mm, 5 sporten met antislipprofiel (incl. bordes), van aluminium, 4 zelfstandig remmende geveerde wielen, waarvan 1 met rem

Artikelnummer: 231355



HYMER



bordestrap







- bordes hoogte 1,21 m, bordes breedte x diepte 600 x 800 mm
- trap eenzijdig
- 5 sporten met antislipprofiel (incl. bordes)
- diepte trede 200 mm
- hoogte 2,24 m, breedte 890 mm
- van aluminium
- veilig in gebruik door bordes met leuning aan 3 zijden en met kniereling en plint
- balustrade 1030 mm hoog
- 4 zelfstandig remmende geveerde wielen, waarvan 1 met rem
- belastbaar tot 150 kg

- gewicht 37,7 kg
- conform EN 131-7
- 10 jaar garantie
- Leveringstoestand gedemonteerd in prefab onderdelen voor zelfmontage

Technische details

stijgtechniek	bordestrap	belastbaar tot	150 kg
materiaal	aluminium	in-/uitklapbaar	nee
gebruik	eenzijdig	verrijdbaar	ja
hoogte sokkel	1,21 m	veiligheidsuitrusting ladder	bordes met leuning aan 3 zijden en met kniereling en plint
breedte sokkel	600 mm	hoogte balustrade	1030 mm
diepte sokkel	800 mm	onderbouw	4 zelfstandig remmende geveerde wielen, waarvan 1 met rem
treden aantal	5	norm	EN 131-7
type trede/sport	sporten met antislipprofiel	levering	gedemonteerd in prefab onderdelen voor zelfmontage
diepte trede	200 mm	garantie	10 jaar
hoogte	2,24 m	gewicht	37,7 kg
breedte	890 mm		

Dit past ook bij ...

149272		keuringsvignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, diameter 30 mm, in jaarkleur
215546		veiligheidshandaafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 38 - 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit
221260		duwbeugelwagen, draagvermogen 150 kg, lengte x breedte 740 x 480 mm, platform van staal met antislipmat, opbouw duwbeugel, duwbeugel in-/uitklapbaar, 2 zwenk- en 2 bokwielen
221388		noppenhandschoen, van polyamide in grijs/zwart met nitril-coating, antislip, afmeting 9
523826		set kettingstaanders, set bestaande uit: 4 kettingstaanders, 6 m ketting, paal diameter 48 mm, paal in rood/wit, in rood/wit
528920		afdekvlies, lengte x breedte 50 x 1 m, dikte 235 g/m ² , van vlies/PE