

**KERN**

## materiaaldiktemeter

SAUTER TN 300-0.1US

behuizing van kunststof,  
afleesbaarheid 100  $\mu\text{m}$ , diameter  
meetkop 14 mm

Artikelnummer: 236000



**KERN**



KERN materiaaldiktemeter SAUTER TN 300-0.1US






- behuizing van kunststof
- afleesbaarheid 100  $\mu\text{m}$
- met de functies scanmodus
- externe meetkop
- batterij 2x1,5V AA
- hoogte x breedte x diepte 32 x 150 x 150 mm
- diameter meetkop 14 mm

### Technische details

type weegschaal	meetapparaat	hoogte	32 mm
type meetapparaat	materiaaldiktemeter	breedte	150 mm
materiaal	kunststof	diepte	150 mm
leesbaarheid	100 $\mu\text{m}$	diameter	14 mm
frequentie	2,5	WEEE-registratienummer	DE80821200
weegschalfuncties	scanmodus	WEEE-apparaatsoort	klein apparaat cat. 5

spanningsverzorging	batterij 2x1,5V AA	merk volgens EAR-registers	KERN
weegschaal uitrusting	externe meetkop	gewicht	1,33 kg

## Dit past ook bij ...

216459		pvc-plakband, dragermateriaal van PVC met lijm van natuurrubber, rollen lengte x breedte 66 m x 50 mm, dikte 65 µm, in bruin
217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal
221342		kartonnen stellingbak, inhoud 5,7 l, hoogte x breedte x diepte 110 x 200 x 305 mm, van doos, enkelvoudige golf, in bruin met buitenbekleding van kraftpapier
231458		vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, enkelvoudige golf, lengte x breedte x hoogte binnen 290 x 185 x 85 mm, automatische bodem, afsluitbaar met plaksluiting
235833		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 60 x 102 x 100 mm, inhoud 0,5 l, van polypropyleen in blauw