

## Cascoo roulette pivotante avec frein



force 150 kg, diamètre 50 mm,  
longueur moyeu 36 mm, avec  
bandage polyuréthane, moyeu  
avec Palier de pivotement, frein  
total, jante en Acier, fixation avec  
panneau



Numéro d'article: 243653

roulette pivotante avec frein

- force 150 kg
- diamètre 50 mm
- longueur moyeu 36 mm
- avec bandage polyuréthane
- moyeu avec Palier de pivotement
- espacement des trous des vis 75/61x51/45 mm
- frein total
- jante en Acier
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé
- fixation avec panneau

### Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	élément de fixation	panneau
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	matériau de boîtier	acier
modèle	roulette pivotante	frein	frein total
charge	150 kg	pare-fils	non

pneumatique	polyuréthane	Longueur de moyeu	36 mm
Diamètre de roue	50 mm	distance trou de vis	75/61x51/45 mm
matériau de jante	Acier	surface de boîtier	galvanisé
roulement	Palier de pivotement	Poids	0,59 kg