

## rolcontainer

draagvermogen 500 kg, hoogte x lengte x breedte 1850 x 620 x 1500 mm, nuttige hoogte 1490 mm, opbouwelementen: 3 wanden (draadgaas), 1 dubbele openslaande deur, 4 legborden, dak, frame van staal galvanisch blauw verzinkt, platform van draadgaas, Met elastiek-banden op polyamide-velg



**Artikelnummer: 244037**

## rolcontainer

- draagvermogen 500 kg
- hoogte x lengte x breedte 1850 x 620 x 1500 mm
- nuttige hoogte 1490 mm
- opbouwelementen: 3 wanden (draadgaas), 1 dubbele openslaande deur, 4 legborden, dak
- 4 x draadgaasbodem
- afsluitbaar
- frame van staal galvanisch blauw verzinkt
- platform van draadgaas
- 4 zwenkwielen
- 2 zwenkwielen met rem
- wiel Ø 125 mm
- Met elastiek-banden op polyamide-velg

## Technische details

transporttoestel    transportwagen

oppervlak onderstel    galvanisch verzinkt

type wagen	rolcontainer	legbord-/niveautype	draadgaasbodem
constructies	3 wanden (draadgaas), 1 dubbele openslaande deur, 4 legborden, dak	legborden / schappen aantal	4 stuks
draagvermogen	500 kg	afsluitbaar	ja
hoogte	1850 mm	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
lengte	620 mm	banden	elastiek
breedte	1500 mm	materiaal velg	polyamide
nuttige hoogte	1490 mm	wiel-ø	125 mm
platform	doorbroken	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem
materiaal platform	draadgaas	plafond	nee
oppervlak platform	galvanisch verzinkt	gewicht	95 kg
materiaal onderstel	staal		