

C+P lockerkast Classic Plus

hoogte x breedte x diepte 1850 x 400 x 500 mm, met 4 vakken, verdeling 1x4, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw staand op vloer met stelschroeven, romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front met moffellak in RAL5010 gentiaanblauw

Artikelnummer: 255261

Clanic+



lockerkast

- hoogte x breedte x diepte 1850 x 400 x 500 mm
- met 4 vakken, verdeling 1x4
- deuraanslag rechts
- deuropeningshoek 110 °
- openslaande deur
- inliggende deuren met binnenliggende penscharnieren
- Elke deur is standaard uitgerust met een systeem voor gedempte sluiting
- Hoge stabiliteit en torsiestijfheid dankzij materiaalversterking op belangrijke punten en de geavanceerde BIONIC Steel Frame-

structuur bestaande uit vouwen, steunen en tussenruimten

- afsluitbaar met cilinderslot
- onderbouw staand op vloer met stelschroeven
- constructie van staal, stevig gelast
- romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- front met moffellak in RAL5010 gentiaanblauw
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- inbraakwerend conform niveau B volgens DIN 4547-2
- 10 jaar garantie

Technische details

meubeltype	kast	oppervlak romp	gemoffeld
type kast	lockerkast	oppervlak front	gemoffeld
hoogte	1850 mm	type deur	openslaande deur
breedte	400 mm	deuraanslag	rechts
diepte	500 mm	openingshoek deur	110 °
kast uitrusting	vakken	opstelling	wand
vakken	4 stuks	levering	voorgemonteerd
verdeling vakken	1x4	garantie	10 jaar
onderbouw	staand op vloer	titel kasten	\$B Lockersysteem \$\$ \$M
afsluitbaar	ja	milieuvoordeel (verpakking)	Lockers van C + P zijn gemaakt van staal, een duurzaam en sterk materiaal. De aanpak van duurzaamheid strekt zich uit van produc
sluitsysteem	cilinderslot	deur uitvoering	inliggend, binnenliggende penscharnieren
materiaal	staal	stabiliteit/versteviging/schoren	vouwen, steunen
materiaal verwerking	gelast	deurdemping	ja
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	norm	niveau B volgens DIN 4547-2 Inbraakwerend
kleur voorkant	gentiaanblauw // RAL5010	gewicht	27,1 kg

Gerelateerde Producten

257439		sokkel, hoogte x breedte x diepte 100 x 400 x 500 mm, van staal gelakt in RAL7035 lichtgrijs, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
257461		sokkel, hoogte x breedte x diepte 100 x 400 x 500 mm, van kunststof in RAL7035 lichtgrijs, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
271448		schuin opzetdak voor garderobekast of lockersysteem, Voor kastbreedte 400 mm, hoogte 230 mm, van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
272042		nivelleervoeten voor staande locker
272045		schuin opzetdak voor garderobekast of lockersysteem, Voor kastbreedte 400 mm, hoogte 230 mm, van staal met moffellak
272050		begrenzer deuropeningshoek 90°, voor garderobekast of lockersysteem, van staal

272051		spiegel, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 110 x 90 mm, van glas
272054		etikethouder, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, van kunststof
272063		Safe-O-Mat, voor garderobekast of lockersysteem, voor 1- of 2-euro-munten
272064		deur met krasbescherming, Voor cilinderslot, van kunststof
272065		nummerbord, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 30 x 50 mm, van RVS
272067		nummerbord, Voor cilinderslot, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 79 x 45 mm, van kunststof
273067		veiligheidsslot met draaivergrendeling voor hangslot, voor lockerkast, inbraakbestendig door vrijloop - draait in gesloten toestand door en grijpt pas in na verwijdering van het hangslot, zonder meerprijs! Bestellen volgens het aantal deuren. Alleen te bestellen in combinatie met het hoofdartikel.