

fetra

wagen met drie wanden van gaasmateriaal MULTIVARIO

draagvermogen 400 kg, laadvlak
lengte x breedte 850 x 500 mm,
platform van hout, opbouw 3
wanden (draadgaas), constructie
van staal met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL5007
briljantblauw, 2 zwenk- en 2
bokwielen, zwenkwielen met rem,
met TPE-banden



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

Artikelnummer: 353849

fetra Wagen met drie wanden van gaasmateriaal MULTIVARIO

draagvermogen 500 kg

wagen met drie wanden van gaasmateriaal













- draagvermogen 400 kg
- laadvlak lengte x breedte 850 x 500 mm
- laadhoogte 220 mm
- platform van hout
- opbouw 3 wanden (draadgaas)
- constructie van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- met TPE-banden
- rem conform EN 1757-3

Technische details

transporttoestel	transportwagen	kleur	briljantblauw // RAL5007
type wagen	platformwagen	euronorm	nee

type platformwagen	wagen met drie wanden van gaasmateriaal	schuifbeugel	2 stuks
draagvermogen	400 kg	in-/uitklapbaar	nee
laadhoogte	220 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
lengte laadvlak	850 mm	banden	TPE
breedte laadvlak	500 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
materiaal platform	hout	wiel-ø	160 mm
constructies	3 wanden (draadgaas)	wiellager	groefkogellager
hoogte constructies	500 mm	wielstand	rechthoekig
nestbaar	nee	norm	EN 1757-3 (rem)
materiaal onderstel	staal	gewicht	34 kg
oppervlak onderstel	m. poedercoating		

Gerelateerde Producten

119092		centrale rem voor platformwagen, voor laadvlak lengte x breedte 850 x 500 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
146367		wiel, draagvermogen 400 kg, banden lucht, diameter 220 mm, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
158758		wielenset, banden elastiek, niet-strepend, wiel Ø 125 mm, naaf met kogellager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
158805		laadvlak voor dolly, van Multiplex, voor laadvlak lengte x breedte 850 x 500 mm, waterdicht en slipvast, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158814		dissel en koppeling voor dolly, van staal, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158816		scannerhouder voor verzamelwagen, van staal, hoogte x breedte 150 x 120 mm
225609		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor flessen met 65 - 110 mm diameter, hoogte x breedte x diepte 288 x 69 x 152 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225611		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 73 x 144 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225613		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 87 x 160 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225614		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 280 x 76 x 132 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225615		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 284 x 96 x 152 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
309734		wiel, met polyamide-banden, diameter 160 mm, naaf met rollager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar

