

## Miltex revêtement de sol industriel Yoga Meter Basic

tapis, hauteur x longueur x largeur 9  
x 1500 x 900 mm

lot 2 pièce

Numéro d'article: 447771



YOGA  
METER  
BASIC



## Miltex Revêtement de sol pour atelier Yoga Meter Basic

revêtement de sol industriel

- tapis
- hauteur x longueur x largeur 9 x 1500 x 900 mm
- Résistant à la température jusqu'à +60 °C
- fonction anti-dérapante R 11 contrôlée selon DIN 51130













## Détails techniques

équipement du poste de travail	revêtement de sol	longueur	1500 mm
revêtement de sol	revêtement de sol industriel	largeur	900 mm
confection	tapis	conducteur d'électricité	non
convient pour (secteurs)	zones de travail sèches,	difficilement inflammable	non

	par ex. devant les machines de production, les machines à commande numérique et les zones avec copeaux		
matériau de surface de roulement	PVC	résistance à la température	jusqu'à +60 °C
surface de revêtement de sol	stries dans le sens de la longueur	norme	fonction anti-dérapante R 11 contrôlée selon DIN 51130
couleur	gris	Poids	10 kg
hauteur	9 mm		

## Cela s'adapte aussi ...

221109		support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc
221140		papier d'essuyage, cellulose, surface gaufré, 800 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, blanc, roulette longueur x diamètre 240 mm x 225 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221242		sac poubelle, capacité 60 l, 28 µm d'épaisseur, longueur x largeur 800 x 600 mm, en noir
221330		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
504400		distributeur de pansements, remplissage : 2 x 45 pansements hydrofuges, hauteur x largeur 135 x 230 mm, boîtier en plastique en vert
508821		siège assis-debout, assise en mousse PU en noir, assise hauteur 600 - 850 mm, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures noir
527157		kit de balayettes, avec crin de cheval, pelle largeur x profondeur 230 x 220 mm, Largeur de travail 200 mm, manche bois
528713		établi, hauteur x largeur x profondeur 840 x 2000 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 2 tiroirs, 2 armoires, 1/2 tablette, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec thermolaquage en RAL7035 gris clair, face avant avec thermolaquage en RAL5010 bleu gentiane