

BS-ROLLEN roulette pivotante

force 1000 kg, bandage polyuréthane, diamètre x largeur 200 x 50 mm, moyeu avec roulement à billes, moyeu longueur x Ø 60 x 25 mm, jante en fer de fonte, fixation avec panneau, longueur x largeur 138 x 110 mm



BS ROLLEN®

Numéro d'article: 502870

BS-ROLLEN Roue pour fortes charges

Roulette pivotante

roulette pivotante

- force 1000 kg
- bandage polyuréthane
- diamètre x largeur 200 x 50 mm
- moyeu avec roulement à billes
- moyeu longueur x Ø 60 x 25 mm
- jante en fer de fonte
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 138 x 110 mm
- espacement des trous des vis 105x75/80 mm, Ø trou des vis 11 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes, portée 60 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	frein	sans
type de roulettes	roues pour fortes charges	pare-fils	non
modèle	roulette pivotante	hauteur totale	245 mm
charge	1000 kg	longueur de moyeu	60 mm
pneumatique	polyuréthane	trou de moyeu	25 mm

Ø de roue	200 mm	largeur de roue	50 mm
matériau de jante	fer de fonte	portée	60 mm
roulement	roulement à billes	longueur de plaque	138 mm
convient pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier, rugueux/irrégulier	largeur de plaque	110 mm
élément de fixation	panneau	distance trou de vis	105x75/80 mm
conducteur d'électricité	non	Ø de trou de vis	11 mm
matériau de boîtier	acier	surface de boîtier	galvanisé
palier de pivotement	roulement à billes	Poids	7,08 kg

Accessoires

502895



roue, force 1000 kg, bandage polyuréthane, diamètre x largeur 200 x 50 mm, moyeu avec roulement à billes, moyeu longueur x Ø 60 x 25 mm, jante en fer de fonte

Cela s'adapte aussi ...

400701



cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes

438985



roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

763068



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés