

ZARGES

échafaudage pliant roulant Variomaster T

hauteur 1,25 - 2,46 m, mezzanine mod. largeur x profondeur 1950 x 500 mm, hauteur d'échafaudage 2,31 - 3,52 m, largeur x profondeur 1900 x 2300 mm, échafaudage en aluminium, mezzanine mod. en contreplaqué

Numéro d'article: 510967



10
YEARS
WARRANTY

ZARGES Échafaudage pliant Variomaster T

avec cadre d'échafaudage à hauteur réglable

échafaudage pliant roulant

- Pour une hauteur de travail jusqu'à env. 4,5 m
- hauteur 1,25 - 2,46 m, mezzanine mod. largeur x profondeur 1950 x 500 mm
- 1 mezzanine(s) mod., avec trappe de passage
- hauteur d'échafaudage 2,31 - 3,52 m, largeur x profondeur 1900 x 2300 mm
- dimensions totales sans potence 800 x 2300 mm
- application sûre grâce à rambarde périphérique et potence extensible avec vérins de mise à niveau
- réglage de la hauteur par 1 personne grâce au principe d'échelle coulissante autobloquante
- pliables pour un gain de place
- 4 roulettes pivotantes, roulettes à freins




- utilisation double face
- échafaudage en aluminium, mezzanine mod. en contreplaqué
- groupe d'échafaudages 3
- 10 années de garantie
- poids 92 kg





Détails techniques

technique de montée	échafaudage	Profondeur sans potence	2300 mm
type d'échafaudage	échafaudage pliant	passages	1 trappe de passage
matériau	aluminium	équipement de sécurité échafauda	rambarde périphérique et potence extensible avec vérins de mise à niveau
matériau échafaudage	aluminium	rambardes	oui
matériau de plateforme	contreplaqué	fonction échafaudage	réglage de la hauteur par 1 personne grâce au principe d'échelle coulissante autobloquante
Hauteur d'échafaudage	2,31-3,52 m	utilisation	double face
hauteur	1,25-2,46 m	fonction rabattable	pliables pour un gain de place
hauteur de travail	4,5 m	rabattable	oui
largeur de mezzanine modulaire	1950 mm	roulant	oui
profondeur de mezzanine modulair	500 mm	soubassement	4 roulettes pivotantes
nombre de mezzanines modulaires	1	équipement roue	roulettes à freins
largeur	1900 mm	groupe d'échafaudage	3
Largeur (sans potence)	800 mm	garantie	10 années
profondeur	2300 mm	Poids	92 kg

Accessoires

510970		Masse de lestage pour échafaudage pliant
--------	-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------

Cela s'adapte aussi ...

215697		corde de délimitation, bande longueur x largeur 100 m x 50 mm, longueur 100 m, en rouge/blanc
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
221336		chariot à ridelles, plateau longueur x largeur 1250 x 680 mm, plateforme en bois avec revêtement en caoutchouc, rehausse 2 ridelles (tube d'acier), 4 roulettes pivotantes, avec bandage caoutchouc plein
227867		casque de protection, pour 530 - 630 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en bleu

523835



potelet à sangle, avec 1 courroie(s), diamètre de montant 83 mm, longueur 3,7 m, courroie en jaune/noir, montant en PVC coloris noir