


regalwerk magazijnstelling - aanbouwveld

hoogte x breedte x diepte 2000 x
875 x 326 mm, vaklast 250 kg, 5
niveaus met houten vloer,
opstelhoek recht, gebruik tweezijdig
- flexibele opstelling vrijstaand in de
ruimte mogelijk, staanders met
corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 525261



[REGALWERK]



regalwerk Inhaakstelling van spaanplaat

Aanbouwstelling

magazijnstelling - aanbouwveld

- Geschikt voor archiefruimtes en magazijnen
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 875 x 326 mm
- veldlast 2000 kg
- vaklast 250 kg
- vak breedte x diepte 875 x 300 mm
- 5 niveaus met houten vloer
- Per 25 mm verstelbaar
- opstelhoek recht
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk


- Hoge stabiliteit door stabilisatieliggers
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast

Technische details

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|
| meubeltype | stelling | in hoogte verstelbaar legbord | 25 mm |
| stellingtype | magazijnstelling | gebruik | tweezijdig |
| stellingsysteem | kliksysteem | legbord-/niveautype | houten vloer |
| stellingveld | aanbouwweld | oppervlak standaard | verzinkt |
| geschikt voor (branches) | archiefruimtes en magazijnen | oppervlak traversen | verzinkt |
| materiaal | staal | opstelhoek uitrichting | recht |
| hoogte | 2000 mm | stabiliteit / versterking / vers | stabiliteitsliggers |
| breedte | 875 mm | inhoud levering | aanbouwstelling met 1 staanderframe en niveaus zie aanbod |
| diepte | 326 mm | kleur uitvoering | verzinkt |
| vaklast | 250 kg | levering | voorgemonteerd |
| veldlast | 2000 kg | certificering | GS // RAL-keurmerk |
| legborden / schappen aantal | 5 stuks | garantie | 5 jaar |
| vakbreedte | 875 mm | gewicht | 37,21 kg |
| vakdiepte | 300 mm | | |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|---|
| 525264 |  | magazijnstelling - aanbouwweld, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1005 x 326 mm, vaklast 250 kg, 5 niveaus met houten vloer, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag |
| 525266 |  | magazijnstelling - aanbouwweld, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1285 x 326 mm, vaklast 250 kg, 5 niveaus met houten vloer, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag |
| 525268 |  | magazijnstelling - aanbouwweld, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1695 x 326 mm, vaklast 250 kg, 5 niveaus met houten vloer, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag |

| | | |
|--------|---|---|
| 525364 |  | houten vloer voor inhaakstelling voor spaanplaten, breedte x diepte 875 x 300 mm, dikte 16 mm, voor een vaklast van 250 kg, het legbord wordt precies passend t.o.v. balk, van hout in decor natuur |
|--------|---|---|

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 203393 |  | verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,44 x 20 m, 2 x 2 treden met antislipprofiel (incl. bordes), onderbouw met 4 geveerde wielen |
| 213058 |  | tape, standaardkleur, van PVC in geel/zwart, band lengte x breedte 33 m x 75 mm |
| 215547 |  | veiligheidshandaafroller, Voor bandbreedte 75 mm op 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit |
| 216063 |  | doos extra sterk, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, 3-laags, lengte x breedte x hoogte binnen 410 x 310 x 240 mm |
| 324647 |  | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel |
| 520053 |  | hoekbescherming, vorm cirkel, lengte x diameter 1000 x 40 mm, van polyurethaan, in geel/zwart, zelfklevend |
| 526019 |  | wand-zichtpanelensysteem, DIN A4 in staand formaat, 5 zichtpanelen, frame in zwart, met magnetische wandhouder |
| 532431 |  | magazijnstelling - grondveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1056 x 336 mm, vaklast 80 kg, 7 niveaus met legbord, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag |
| 763239 |  | Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten |