

## breedvakstelling

aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 3000 x 2016 x 524 mm, vaklast 350 kg, 5 niveaus met Stalen bodem, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, traversen met corrosiebeschermende zinklaag



Artikelnummer: 869772



## Breedvakstelling

### Aanbouwstelling




breedvakstelling

- aanbouwveld
- kliksysteem
- geschikt voor grote goederen
- hoogte x breedte x diepte 3000 x 2016 x 524 mm
- veldlast 1600 kg
- vaklast 350 kg
- vak breedte x diepte 2000 x 500 mm
- 5 niveaus met Stalen bodem
- Per 25 mm verstelbaar
- het legbord wordt precies passend t.o.v. balk
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- constructie van staal
- traversen met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd



## Technische details

meubeltype	stelling	legborden / schappen aantal	5 stuks
stellingtype	breedvakstelling	legbord-/niveautype	Stalen bodem
stellingsysteem	kliksysteem	legborden / niveaus montage	precies passend t.o.v. balk
stellingveld	aanbouwweld	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
geschikt voor (product/materiaal	grote goederen	gebruik	eenzijdig
materiaal	staal	oppervlak traversen	verzinkt
hoogte	3000 mm	stelling uitrusting	legborden
breedte	2016 mm	opstelhoek uitrichting	recht
diepte	524 mm	stabiliteit/versteviging/scho ren	geprofileerde staanderverbinders
vaklast	350 kg	kleur uitvoering	verzinkt
vakbreedte	2000 mm	inhoud levering	aanbouwstelling met 1 staanderframe en niveaus zie aanbod
veldlast	1600 kg	levering	gedemonteerd
vakdiepte	500 mm	gewicht	104,11 kg

## Gerelateerde Producten

626952		legbord voor breedvakstelling, breedte x diepte 2000 x 500 mm, voor een vaklast van 350 kg, het legbord wordt precies passend t.o.v. balk, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
868678		breedvakstelling, aanbouwweld, hoogte x breedte x diepte 3000 x 1512 x 524 mm, vaklast 350 kg, 5 niveaus met spaanplaat, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, traversen met corrosiebeschermende zinklaag
869739		breedvakstelling, aanbouwweld, hoogte x breedte x diepte 3000 x 2016 x 524 mm, vaklast 350 kg, 5 niveaus met spaanplaat, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, traversen met corrosiebeschermende zinklaag

## Dit past ook bij ...

213052		tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
231461		in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem
991798		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit