

Der High-End-Farbdrucker

Räumt so richtig was weg: Der ECOSYS P8060cdn setzt Maßstäbe in Effizienz und Zuverlässigkeit. Mit bis zu 60 Seiten pro Minute bewältigt das Powerpaket zuverlässig auch aufwendigste und umfangreichste Jobs. Sensible Daten werden dabei durch moderne Sicherheitsfunktionen zuverlässig geschützt. Die wirtschaftliche und ressourcenschonende ECOSYS-Technologie mit niedrigen Folgekosten senkt dauerhaft Ihre Betriebskosten und schont zudem die Umwelt.



ECOSYS P8060cdn



A3-Farbdrucker

Bis zu 60 Seiten pro Minute

150 + 2 × 500 Blatt Papierzufuhr

ALLGEMEIN

Technologie: Kyocera ECOSYS, Farblaser, HyPAS-Plattform
Bedienfeldanzeige:
 22,8 cm (9") Touchscreen, stufenlos neigbar (15–90°)
Druckgeschwindigkeit: bis zu 60/30 Seiten A4/A3 pro Minute in SW, bis zu 55/27 Seiten pro Minute A4/A3 in Farbe
Auflösung: 1.200 × 1.200 dpi, 2 Bit (entspricht 4.800 × 1.200 dpi)
Druckvolumen: max. 50.000 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten (einmalige Spitzenauslastung bis zu 200.000 Seiten A4 innerhalb eines Monats)
Aufwärmzeit: ca. 17 Sekunden (nach dem Einschalten)
Erste Druckseite nach: ca. 3,8/5,1 Sekunden (SW/Farbe)
Erstiertes Kostenstellenmanagement:
 bis zu 1.000 Kostenstellen
Abmessungen (H × B × T): 790 mm × 602 mm × 665 mm
Gewicht: ca. 89 kg (ohne Toner)
Netzspannung: 220–240 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme:
 Ruhemodus: 1,0 W
 Bereit: 60 W
 Drucken: 960 W
Geräuschemission¹ (gem. ISO 7779):
 Drucken: 55,4/55,5 dB(A)_{LpA} (SW/Farbe)
Sicherheitsprüfungen: TÜV-GS, CE
 Die Produktion dieses Druckers erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001.

PAPIERVERARBEITUNG

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von Kyocera empfohlene Druckmaterialien ein.
Papierzufuhr:
 Universalfuhr: max. 150 Blatt, 52–300 g/m², A6R, A5, A4, A3, SRA3, benutzerdefiniert (98 mm × 148 mm–320 mm × 457 mm), Banner (210 mm × 470 mm–305 mm × 1.220 mm, 136–163 g/m²)
Papierkassette 1: max. 500 Blatt, 52–300 g/m², A6R, A5, A4, benutzerdefiniert (98 mm × 148 mm–297 mm × 356 mm)
Papierkassette 2: max. 500 Blatt, 52–300 g/m², A6R, A5, A4, A3, SRA3, benutzerdefiniert (98 mm × 148 mm–320 mm × 457 mm)
Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 7.150 Blatt
Duplex-Einheit: beidseitiger Druck, 64–256 g/m², A6–SRA3
Papierablage:
 max. 500 Blatt (face-down) mit „Ablage voll“-Sensor
Max. Ausgabekapazität einschl. Optionen: 4.300 Blatt

CONTROLLER

CPU: NXP QorIQ T1024 (Dual Core) 1,2 GHz
Speicher: 4 GB RAM, 8 GB SSD, 320 GB HDD
Schnittstellen: USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), USB-Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionale Schnittstelle, Steckplatz für SD-/SDHC-Karte (für Fonts, Macros, Overlays und Auftrags-Box-Funktionen)
Druckersprache: PRESCRIBE

Emulationen:

PCL 6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel), PDF Direct Print 1.7, XPS/Open XPS Direct Print, TIFF/JPEG Direct Print
Betriebsysteme: alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X Version 10.8 oder höher, UNIX, LINUX, Chrome OS sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage
Schriften/Barcodes: 93 skalierbare Fonts (PCL), 136 Fonts für PostScript (KPDL3), 8 Fonts für Windows, 1 Bitmap Font, 45 eindimensionale Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich)
Druckfunktionen: „Prüfen und aufbewahren“ (Proof and hold), Auftragspeicher, Jobmanagement, N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Bannerdruck, Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD Print, Tonersparmodus, AirPrint, Mopria
Sicherheitsfeatures: „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, Verschlüsselter PDF-Direktdruck, Sicherheitswasserzeichen, IPsec, HTTPS, SNMPv3, Auftragspeicher, Jobmanagement, lokale und Netzwerk-Authentifizierung (Kerberos, NTLA, 802.1x), Einschränkung des Nutzerkreises durch Benutzer-Loginverwaltung, IP-Filter, Port-Nummernbeschränkung, Blockieren von Schnittstellen, gesicherte Datenbereinigung vor Geräterückgabe

VERBRAUCHSMATERIAL

TK-8800K: Toner schwarz für 30.000 Seiten gem. ISO/IEC 19798
TK-8800C, TK-8800M, TK-8800Y: Toner cyan, magenta, gelb für jeweils 20.000 Seiten gem. ISO/IEC 19798
Kapazität des mitgelieferten Toners: Schwarz: 15.000 Seiten; Cyan, Magenta, Gelb: jeweils 10.000 Seiten gem. ISO/IEC 19798
WT-8500: Resttonerbehälter für bis zu 40.000 Seiten (ISO/IEC 19752, Verhältnis SW:Farbe=7:3)
 Anstelle des WT-8500 kann auch ein leerer TK-8800K nach Gebrauch als Resttonerbehälter wiederverwendet werden.
SH-10: 3 × 5.000 Heftklammern für DF-7120 und BF-730
SH-12: 3 × 5.000 Heftklammern für DF-7110

OPTIONEN

Kassettenunterschrank PF-7100:
 max. 2 × 500 Blatt, 52–300 g/m², A6R, A5, A4, A3, SRA3, benutzerdefiniert (98 mm × 148 mm–320 mm × 457 mm)
Kassettenunterschrank PF-7110:
 max. 2 × 1.500 Blatt, 52–300 g/m², A4
Großraummagazin PF-7120: max. 3.000 Blatt, 60–300 g/m², A4, PF-7100 oder PF-7110 erforderlich
Kassettenverriegelung KPC-12/KPC 13:
 Schutz gegen Papierdiebstahl
Banner Guide 10: max. 10 Blatt, 136 bis 163 g/m², 210 mm × 470 mm–305 mm × 1.220 mm
Unterschrank:
CB-7100W: Holzunterschrank mit Rollen
CB-7110A: Metallunterschrank mit Rollen

Job Separator JS-7100: max. 100 Blatt, 52–300 g/m², A5R–SRA3, nicht mit AK-7100 kombinierbar
Übergabeeinheit AK-7100:
 max. 100 Blatt, 52–300 g/m², A6R–SRA3
Multithrift-Finisher DF-710²:
 Hauptfach: max. 4.000 Blatt (3.000 Blatt bei verbauter Broschüreineinheit BF-730), 52–300 g/m², A6R–SRA3, Nebenfach: max. 200 Blatt, 52–300 g/m², A6R–SRA3, Heftung: max. 65/30 Blatt A4/A3 an 3 Positionen, A4–A3 AK-7100 zum Anschluss erforderlich
Multithrift-Finisher DF-7120²: max. 1.000 Blatt, 52–300 g/m², SRA3–A6R, Heftung: max. 50/30 Blatt A4/A3 an 3 Positionen, A4–A3, AK-7100 zum Anschluss erforderlich
Locheinheit PH-7C²: für DF-7110 und DF-7120, 60–300 g/m², 2 Löcher: A5R, A4, A3, 4 Löcher: A4, A3
Mailbox Sorter MT-730(B)²: für DF-7110, 7 Fächer à max. 100 Blatt A5R/A4, max. 50 Blatt A3, 60–165 g/m²
Broschüreineinheit BF-730²: für DF-7110, Mittelfalz: max. 5 Blatt, 60–256 g/m², A4R, A3
 Broschürenheftung: max. 16 Blatt, 60–105 g/m², A4R, A3
 Wickelfalz: max. 5 Blatt, 60–120 g/m², A4R
Ziffernblock NK-7100(B): Zifferntastatur
Data Security Kit (E): Zuverlässiger Schutz von Daten auf der Festplatte durch Verschlüsselung sowie sicheres Überschreiben von nicht mehr benötigten Daten
ThinPrint-Kit UG-33: ermöglicht Drucken unter ThinPrint
Emulationen UG-34: IBM Proprinter, EPSON LQ-850, Lineprinter
USB-Kartenleser: vereinfacht Authentifizierung am Drucker
Optionale Schnittstellen:
IB-35: WLAN-Einbaukarte (802.11b/g/n, Wi-Fi Direct)
IB-50: Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
IB-51: WLAN-Einbaukarte (802.11b/g/n)

GARANTIE

2 Jahre Garantie „Vor Ort“ auf den Drucker, 3 Jahre bis max. 600.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheiten des Druckers.³

MODELLVARIANTE

ECOSYS P8060cdn/KL3:
 Inkl. 3 Jahre Garantie „vor Ort“ (Kyocera Life)

Kyocera Life – die Garantieerweiterung auf bis zu 5 Jahre vor Ort für Drucker und Optionen

- ¹ Surface sound pressure level (1 m Messabstand).
- ² Bitte beachten Sie die detaillierten Spezifikationen im Anhang des Anwenderhandbuchs.
- ³ Gemäß den Kyocera-Garantiebedingungen, siehe garantie.kyoceradocumentsolutions.de



Klimaschutz ist wichtiger denn je. Kyocera hilft Ihnen dabei, Ihren Büroalltag klima- und umweltfreundlicher zu gestalten. Alle Drucker und Multifunktions-systeme von Kyocera sind einschließlich des Originaltoners klimaneutral*. Die Treibhausgase, die bei Rohstoffgenerierung, Produktion, Transport und Verwertung der Systeme entstehen, werden über myclimate Gold Standard-Klimaschutz-projekte kompensiert. Print Green: Unserer Umwelt zuliebe.

* Alle von Kyocera Document Solutions Deutschland und Kyocera Document Solutions Österreich vertriebenen Toner (ab dem 01.05.2013) sowie Geräte (ab dem 01.10.2019) sind durch zertifizierte CO₂-Kompensation klimaneutral; Geräte mit Ausnahme von Zubehör, Software, Ersatzteilen sowie Lieferungen aus vor dem 01.10.2019 begründeten Lieferverpflichtungen.



KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH
 Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch
 Infoline +49 (0) 800 1871877 – Telefax +49 (0) 2159 918-106
www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH
 Wienerbergstraße 11, Turm A, 18. Obergeschoß – 1100 Wien
 Infoline +43 (0) 1 86338-0 – Telefax +43 (0) 1 86338-400
www.kyoceradocumentsolutions.at

KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Zweignl. Zürich
 Hohlstraße 614 – 8048 Zürich
 Telefon +41 (0) 44 9084949 – Telefax +41 (0) 44 9084950
www.kyoceradocumentsolutions.ch



Kyocera Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt. Das Umweltzeichen „Blauer Engel“ gilt für dieses Produkt nur in Deutschland.

