

TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. **465-1085**

Artikel/Modell **SARO Saladette mit Glasaufsatz, Modell ES 900 G**

GTIN **4017337050871**



- **Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl; (Aufsatz) Glas**
- **2 Türen, selbstschließend**
- **Polyethylen-Schneidebrett**
- **Glasaufsatz mit 2 Ablageflächen**
- **Lieferung ohne GN-Behälter**
- **Belegungsmöglichkeit oben: 10x 1/4 GN o. 2x 1/1 GN und 3x 1/6 GN-Behälter**
- **2 höhenverstellbare Roste und 2 Auflageschienen-Sets**
- **Digitale Temperaturkontrolle (Dixell)**
- **Auf 3 Seiten eingeschäumter Verdampfer**
- **Statische Kühlung mit Umluftventilator**
- **Automatische Abtauung**
- **Geeignet für Umgebungstemperaturen von ca. 16 bis 38 °C**
- **Temp.: +2 / +8 °C**
- **Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,175 kW**
- **Roste: 2x B 323 x T 560 mm**
- **Inhalt (brutto/netto): 240/198 Liter**
- **Außenmaße: B 903 x T 700 x H 856/1289 mm**
- **Gewicht: 92 kg**
- **Kältemittel: R600a**
- **Energieverbrauch: ca. 2,2 kWh/24h (alle Behälterdeckel geschlossen)**

Ursprung China
Zolltarifnummer 84185090
Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Walter Spangenberg, Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827