

SPÄNEBEHÄLTER TYP S3S




S3S, Kipprichtung nach links



Siebblech



Ablasshahn 1"



	Inhalt ca. (m ³)	Außenmaße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. / verz. (kg)
S3S 300	0,30	1460 x 1010 x 890	750	197 / 212
S3S 600	0,60	1460 x 1070 x 890	1000	230 / 248

Der Spänebehälter mit 3-seitiger Kippfunktion

- Siebblech und Ablasshahn 1" für die Späne-sammlung
- Einfaches Einstellen der Kipprichtung nach vorne, links oder rechts
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Rollen nachrüstbar
- Öl- und wasserdicht verschweißt

Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm
- Verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)			
A	B	C	
S3S	600	200	80

SPÄNE-STAPELKIPPER TYP BSL / BSS



BSL



Lochblechboden



Siebblech



Ablasshahn 1"

Späne-Stapelkipper aus profiliertem Stahlblech für robuste Beanspruchung

- Glatter Boden (3 mm ungesickt)
- Öl- und wasserdicht
- Kippen mit Traverse per Seilzug vom Staplersitz
- Gefüllt 3-fach stapelbar

Ausführungen

BSL

- Lochblech-Zwischenboden und Ablasshahn 1" an der Schüttwand

BSS

- Ablasshahn 1" und Siebblech an der Schüttwand

Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm (nicht stapelbar)
- Verzinkter Deckel, 2-teilig, 1-seitig zu öffnen (nicht stapelbar)
- Traversen (siehe Seite 21)

	Inhalt ca. (m ³)	Maße (LxB*H) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht	
				lack. (kg)	verz. (kg)
BSL 30 / BSS 30	0,30	800 x 600 x 600	500	65 / 52	70 / 56
BSL 55 / BSS 55	0,55	1000 x 800 x 900	1000	95 / 85	102 / 92
BSL 70 / BSS 70	0,70	1200 x 800 x 900	1500	105 / 95	113 / 102
BSL 90 / BSS 90	0,90	1200 x 1000 x 900	2000	120 / 107	129 / 115
BSL 150 / BSS 150	1,50	1200 x 1500 x 1000	2000	180 / 164	194 / 176
BSL 200 / BSS 200	2,00	1200 x 2000 x 1000	2000	235 / 201	252 / 216

*Breitenmaß ohne Aufnahmezapfen

Oberfläche:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

feuerverzinkt

SPÄNE-STAPELKIPPER TYP BSS-N



Der Stapelkipper aus profiliertem Stahlblech in neuem Design

- Siebblech mit Ablasshahn 1"
- Öl- und wasserdicht
- Auskippen mit Traverse BST per Seilzug vom Staplersitz

Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm (nicht stapelbar)
- Verzinkter Deckel, 2-teilig, 1-seitig zu öffnen (nicht stapelbar)
- Traversen (siehe Seite 21)

BSS-N

	Inhalt ca. (m ³)	Maße (LxB* xH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. / verz. (kg)
BSS-N 55	0,55	1000 x 800 x 900	1000	78 / 84
BSS-N 70	0,70	1200 x 800 x 900	1000	87 / 94
BSS-N 90	0,90	1200 x 1000 x 900	1000	99 / 106

*Breitenmaß ohne Aufnahmezapfen

KIPP-JAPANER TYP KJ / TYP MUK



KJ 150/L



MUK 140/L



MUK 140/V

Universell einsetzbarer Transportwagen mit abkipparer Mulde

- Stabile Konstruktion
- Öl- und wasserdicht verschweißt
- Oberteil allseitig 2-fach abgekantet, Ecken verstärkt
- Mit 3 Kranösen
- Stahlrohrgestell mit Stützfüßen
- Naben mit Rollenlager
- Wahlweise mit Vollgummibereifung (Typ ... / V) oder mit Luftbereifung (Typ ... / L), Rad Ø 400 mm

Ausführungen

Kippjapaner KJ

- Mulde nach vorne kippar
- Selbsteinrastender Muldenfeststeller

Muldenkipper MUK

- Mulde über Kufen abkippar

	Inhalt ca. (l)	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. (kg)
KJ 150 /V .../L	150	1455 x 840 x 805	300	52
KJ 250/V .../L	250	1455 x 840 x 865	300	63
MUK 140/V.../L	140	1280 x 900 x 790	300	49
MUK 250/V.../L	250	1595 x 900 x 860	300	58

Oberfläche:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

feuerverzinkt