

Krause

Einhänge-Regalleiter

STABILO® Professional

Holmlänge 3,2 m, für senkrechte Höhe bis 2,95 m, 12 profilierte Stufen, mit 4 Einhängehaken für Rohrdurchmesser 30 mm, aus Aluminium

Artikelnummer: 203656



Krause Einhänge-Regalleiter STABILO® Professional

mit 4 Haken

Einhänge-Regalleiter

- Holmlänge 3,2 m
- für senkrechte Höhe bis 2,95 m
- 12 profilierte Stufen
- Stufentiefe 80 mm
- mit 4 Einhängehaken für Rohrdurchmesser 30 mm
- Breite 380 mm
- rutschfeste Leiterfüße am Holmende
- aus Aluminium
- Gewicht 7,2 kg



- Qualitätssicherung TÜV geprüft
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Regaleinhängeleiter	Unterbau	rutschfeste Leiterfüße
Leitertyp	Einhänge-Regalleiter	Einhängehaken Anzahl	4 Stück
Material	Aluminium	für Rohrdurchmesser	30 mm
Nutzung	einseitig	Treppengängig	nein
Holmlänge	3,2 m	klappbar	nein
für senkrechte Höhe bis	2,95 m	fahrbar	nein
Stufen Anzahl	12	Zertifizierung	TÜV geprüft
Stufen-/Sprossentyp	profilierte Stufen	Garantie	10 Jahre
Tiefe Stufen	80 mm	Gewicht	7,2 kg
Breite	380 mm		

Zubehör

203658		Schiene für Regaleinhängeleiter, Länge x Durchmesser 3 m x 30 mm, aus Leichtmetall, eloxiert
203659		Halter für Regaleinhängeleiter, notwendig je 1 m Rohrschiene
203660		Halter für Regaleinhängeleiter, mit Endanschlag, links
203661		Halter für Regaleinhängeleiter, mit Endanschlag, rechts

Dazu passt auch ...

215697		Absperrband, Band Länge x Breite 100 m x 50 mm, Länge 100 m, In rot/weiß
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221336		Stirnwagen, Ladefläche Länge x Breite 1250 x 680 mm, Plattform aus Holz mit Gummibelag, Aufbau 2 Stirnwände (Stahlrohr), 4 Lenkrollen, mit Vollgummi-Bereifung
227867		Arbeitsschutzhelm, für 530 - 630 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in blau
523835		Gurtwarnständer, mit 1 Gurt(en), Pfosten Durchmesser 83 mm, Länge 3,7 m, Gurt in gelb/schwarz, Pfosten aus PVC in schwarz