

Fassroller

Traglast 350 kg, Ladefläche Ø 610 mm, Kapazität 1 x 200-Liter-Fass, Plattform offen, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 4 Lenkrollen



Artikelnummer: 235759



Fassroller

- Traglast 350 kg
- Ladefläche Ø 610 mm
- Kapazität 1 x 200-Liter-Fass
- Plattform offen
- mit Kippmechanik
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 75 mm
- mit Nylon-Bereifung

Technische Details

| | | | |
|----------------|-----------------|---------------------|--------------|
| Transportgerät | Transportroller | Rollen Anzahl / Art | 4 Lenkrollen |
| Rollertyp | Fassroller | Bereifung | Nylon |
| Traglast | 350 kg | Rad-Ø | 75 mm |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------|------------|-----------------------|
| Ladeflächendurchmesser | 610 mm | Höhe | 145 mm |
| Kapazität | 1 x 200-Liter-Fass | Länge | 620 mm |
| Plattform | offen | Breite | 620 mm |
| Transportwagen Ausstattung | Kippmechanik | Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Material | Stahl | Farbe | enzianblau // RAL5010 |
| Lenkstange | nein | Gewicht | 10 kg |