

Schiebebügelwagen

Traglast 250 kg, Ladefläche Länge x Breite 950 x 445 mm, Plattform aus Schichtholz, Gestell mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern, Räder mit Gummi-Bereifung



Artikelnummer: 239086

Schiebebügelwagen

- Traglast 250 kg
- Ladefläche Länge x Breite 950 x 445 mm
- Ladehöhe 165 mm
- Höhe x Länge x Breite 890 x 1070 x 500 mm
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Plattform aus Schichtholz
- Gestell mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Räder mit Gummi-Bereifung

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Wagentyp	Plattformwagen	Bereifung	Gummi
Plattformwagentyp	Schiebebügelwagen	Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern
Traglast	250 kg	Durchmesser Rad	100 mm
Ladehöhe	165 mm	Höhe	890 mm
Ladeflächenlänge	950 mm	Länge	1070 mm

Ladeflächenbreite	445 mm	Breite	500 mm
Material Plattform	Schichtholz	Oberfläche	kunststoffbeschichtet
Material	Stahl	Farbe	enzianblau // RAL5010
Material Verarbeitung	verschweißt	Gewicht	12,7 kg
Schiebebügel	1 Stück		