

Cascoo Lenkrolle mit Total-Feststeller



Traglast 75 kg, Mit Vollgummi-Bereifung, Durchmesser 100 mm, Nabe mit Schwenklager, Totalfeststeller, Felge aus Stahlblechkappen, Befestigung mit Platte



Artikelnummer: 243463

Lenkrolle mit Total-Feststeller

- Traglast 75 kg
- Mit Vollgummi-Bereifung
- Durchmesser 100 mm
- Schraubloch Abstand 80/77x60 mm
- Nabe mit Schwenklager
- Totalfeststeller
- Felge aus Stahlblechkappen
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Befestigung mit Platte

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Platte
Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Lenkrolle	Feststeller	Totalfeststeller
Traglast	75 kg	Fadenschutz	nein
Bereifung	Vollgummi	Länge Nabe	40 mm
Durchmesser Rad	100 mm	Schraubloch Abstand	80/77x60 mm

Material Felge	Stahl	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt
Radlager	Schwenklager	Gewicht	0,95 kg