

Lacont Sicherheitsschrank storeLAB

Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe, Brandkammer getestet Typ 90, Höhe x Breite x Tiefe 1315 x 595 x 598 mm, Flügeltür, Türanschlag rechts, 2 Ebene(n) mit Wannensboden, unten Bodenwanne mit Lochblecheinsatz, Korpus mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau, Innenkorpus mit Beschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 510918

storeLAB



Lacont Sicherheitsschrank storeLAB

Typ 90

Sicherheitsschrank

- zur Lagerung im Arbeitsraum
- Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
- Brandkammer getestet Typ 90
- Höhe x Breite x Tiefe 1315 x 595 x 598 mm
- Höhe x Breite x Tiefe innen 1080 x 492 x 430 mm
- Konstruktion aus Stahl, Innenkorpus aus HPL-Platten
- Flügeltür, Türanschlag rechts
- sicher verschließbar mit Zylinderschloss
- mit temperaturabhängiger Türfeststellanlage
- Tür schließt im Brandfall selbstständig
- Türanschlag rechts
- 2 Ebene(n) mit Wannensboden, unten Bodenwanne mit Lochblecheinsatz




- Traglast je Ebene 75 kg
- Im Raster von 64 mm verstellbar
- Auffangvolumen Bodenwanne 22 l
- Bodenwanne mit Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Be- und Entlüftung über zentrales Abluftsystem in der Rückwand mit Lüftungsschlitzen an jeder Lagerebene
- Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80 auf dem Schrankdach
- Unterbau Sockel und Bodenausgleichsschrauben
- Korpus mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau, Innenkorpus mit Beschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
- mit GS-Zeichen
- gebaut nach EN 14470, Teil 1, Isolierung nach DIN 4102
- erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510, Anlage 3

Technische Details



| | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Möbeltyp | Schrank | Material | Stahl |
| Gefahrstoff-Lagertyp | Schrank | Material Innenkorpus | HPL-Platten |
| Schrantyp | Sicherheitsschrank | Farbe Korpus | lichtgrau // RAL7035 |
| Lagerort | im Arbeitsraum | Farbe Innenkorpus | lichtgrau // RAL7035 |
| Gefahrstoffeignung | wassergefährdende und brennbare Stoffe | Farbe Front | lichtgrau // RAL7035 |
| Höhe | 1315 mm | Farbe Boden | lichtgrau // RAL7035 |
| Innenhöhe | 1080 mm | Oberfläche Korpus | lackiert |
| Breite | 595 mm | Oberfläche Innenkorpus | beschichtet |
| Innenbreite | 492 mm | Oberfläche Front | lackiert |
| Tiefe | 598 mm | Oberfläche Boden | lackiert |
| Innentiefe | 430 mm | Innenausstattung | lackiert |
| Schrank Ausstattung | Böden, Bodenwanne | abschließbar | ja |
| Böden / Ebenen Anzahl | 2 Stück | Schließsystem | Zylinderschloss |
| Böden- / Ebenentyp | Wannenboden | Türtyp | Flügel Tür |
| Böden- / Ebenentyp (unterste Ebene) | Bodenwanne mit Lochblecheinsatz | Türanschlag | rechts |
| Höhenverstellraster Ebene | 64 mm | Tür Ausstattung | temperaturabhängige Türfeststellanlage |
| Traglast Fachboden | 75 kg | Tür Funktion | schließt im Brandfall selbstständig |
| Bodenwanne | ja | Unterbau | Sockel und Bodenausgleichsschrauben |
| Auffangvolumen Bodenwanne | 22 l | Zertifizierung | GS |
| Bauweise (Zulassung) | Bodenwanne mit Ü-Zeichen gemäß StawaR | Zertifizierung ASR | entsprechend §4(3) ArbStättV ist eine jährliche Wartung vorgeschrieben |
| Brandschutz | Brandkammer getestet Typ 90 | Zertifizierung DIN-/EN-Normen | gebaut nach EN 14470, Teil 1, Isolierung nach DIN 4102 |
| Lüftungsanschluss Schrank | Rohrstutzen DN 80 auf dem Schrankdach | Zertifizierung TRGS | erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510, Anlage 3 |
| Be- und Entlüftung | über zentrales Abluftsystem in der Rückwand mit Lüftungsschlitzen an jeder | Gewicht | 225 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|--|---|
| 149134 |  | Abluftüberwachung, für Gefahrstoff-Container, ex-geschützt, Leistung 0,69 W |
| 149136 |  | Aufsatzadapter für Umluftsystem mit Filter für Gefahrstoffschränk, Höhe x Breite x Tiefe 210 x 310 x 510 mm |
| 200144 |  | Wannenboden für Sicherheitsschränk, für Schrankbreite 959 mm, Für eine Fachlast von 70 kg, Aus Stahl mit Lackierung |
| 200147 | | Wannenboden für Sicherheitsschränk, für Schrankbreite 959 mm, Für eine Fachlast von 70 kg, Aus Edelstahl |
| 200149 |  | PE-Einlegewanne für Fachboden, für Sicherheitsschränk, für Schrankbreite 595 mm |
| 200153 |  | Gift-Tresor für Sicherheitsschränk, Höhe x Breite x Tiefe 436 x 447 x 370 mm |
| 200155 |  | Entlüftungsaufsatz für Gift-/Chemikalienschränk, Höhe x Breite x Tiefe 249 x 200 x 442 mm |
| 510926 |  | Umluftsystem für Gift-/Chemikalienschränk, Höhe x Breite x Tiefe 210 x 310 x 510 mm |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 200237 |  | Augenspülstation, Set bestehend aus: 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 200 ml pH-Neutrallösung, Spiegel |
| 200803 |  | Regal-Bodenwanne, Auffangvolumen 1000 l, Höhe x Breite x Tiefe 425 x 3280 x 1300 mm, mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 504444 |  | Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm |
| 508470 |  | Erste-Hilfe-Schild, Aushang des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften (DGUV Information 204), Anleitung Erste Hilfe, Wandschild, aus Kunststoff, Oberfläche Standard, Höhe x Breite 560 x 400 mm |
| 509033 |  | Löschdeckenbox mit Decke, für Entstehungsbrände, Höhe x Breite x Tiefe 313 x 308 x 159 mm, Gehäuse aus Stahl, Decke aus Glasgewebe |
| 525732 |  | Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 20 x 20 mm |
| 525753 |  | Gefahrensymbol, Symbol/Text: leicht entzündlich, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm |

| | | |
|--------|---|---|
| 525760 |  A diamond-shaped hazard symbol with a red border. Inside, a black silhouette shows a tree on the left and a dead tree on the right, with a horizontal line below them representing water. | Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm |
| 526779 |  A simple line drawing of a shower head on a curved arm, connected to a vertical pipe with a circular shower button at the bottom. | Körperdusche, Anschluss 3/4" außen, aus Edelstahl, Zur Wandmontage |