

## Inspire R Zwart 300 950lm 3000K Ra 98 DALI / Push Dim

Artikelcode: 212430  
 EAN: 7021982124303



### Elektrisch

System wattage: 15W  
 Spanning: 220-240V  
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
 Luminous flux: 950lm  
 Werkzaamheid: 63 lm/W  
 Kleurtemperatuur: 3000K  
 Kleurweergave (CRI): Ra 98  
 MacAdams factor: SDCM: 2  
 levensduur: L90/B10>100,000  
 Lichtverdeling: Direct  
 Optiek: Lens  
 Bundelhoek: 55°  
 UGR: UGR<19  
 Fotobiologische veiligheid: RG 1

### Controle/dimmen

Type: DALI / Push Dim

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV

### Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: E

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium  
 Kleur: Zwart (RAL 9004)

### Montage/Aansluiting




Montage: Inbouw, Binnen  
 Module: Inbouw  
 Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

### Afmetingen

Lengte (mm) L: 303  
 Breedte (mm) W: 62  
 Hoogte (mm) H: 40  
 Gewicht (kg) bruto/netto: 0.585 / 0.519

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 317 x 121 x 54



7 0 2 1 9 8 2 1 2 4 3 0 3