

EBM.360

Accu kernboormachine

EUROBOOR

FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS

Technische data

	Metrisch	Imperisch
Kernboren	Ø 12 - 36 mm	Ø 1/2" - 1 7/16"
Spiraalboren	Ø 1 - 13 mm	Ø 1/16" - 1/2"
Verzinken	Ø 10 - 40 mm	Ø 3/8" - 1 9/16"
Lengte	297 mm	11 11/16"
Breedte	112 mm	4 7/16"
Hoogte	420 - 610 mm	16 9/16" - 24"
Slag	230 mm	9 1/16"
Gewicht (incl. batt)*	11,7 kg	25,8 lbs
Magneet (l x b x h)	160 x 80 x 42 mm	6 5/16" x 3 1/8" x 1 5/8"
Magnetische kracht	1.700 kg	3.750 lbs
Motor vermogen	1.300 W DC	35,1 A DC
Totaal vermogen	1.350 W DC	36,5 A DC
Toerental (onbelast)		506 tpm
Toerental (belast, 1.300 W, 35,1 A DC)		375 tpm
Opname (Weldon)	19,05 mm	3/4"
Batterij capaciteit		37 V / 2,6 Ah Li-ion

* Zonder hendels



Opladen van 0% tot 75% in 17 minuten!
Van 75% tot 100% in 58 minuten. Volledig
opgeladen in 75 minuten.



Euroboor stelt alles in het werk om te voldoen aan kwaliteits- en integriteitseisen. Daarom zijn wij als organisatie trots op de erkenning van enkele toonaangevende instanties wereldwijd:



www.euroboor.com