

STABILO® Professional

Podestleiter fahrbar, einseitig begehbar

Leichtbau-Konstruktion aus Aluminiumprofilen mit hoher Festigkeit.

- + Geringe Standbreite, ideal zum nahen Arbeiten an Regalen
- + Podestgröße 600 x 700 mm, Aluminium gerieft
- + Dreiseitiges, 1,00 m hohes Plattformgeländer, Ø = 40 mm mit integrierter Knieleiste
- + Formschlüssiger, bündiger Anschluss von Handlauf zu Plattformgeländer, dadurch erhöhte Sicherheit
- + 4 selbstarretierende Lenkrollen (Ø 125 mm), davon 2 mit Feststeller gewährleisten leichtes Verfahren und sichere Benutzung
- + Lieferung erfolgt in vormontierten Baugruppen



Ab einer Podesthöhe von 1,00 m sind gemäß BGI 637 beidseitig Handläufe erforderlich. Handläufe sind dementsprechend als erforderliches Zubehör mitzubestellen.



Stufenanzahl				3	4	5	6	7	8
1		A bis ca.	in m	2,70	2,95	3,20	3,45	3,65	3,90
2		B ca.	in m	0,70	0,95	1,20	1,45	1,65	1,90
		D ca.	in m	1,70	1,95	2,20	2,45	2,65	2,90
Grundfläche B x L ca.			in m	0,77 x 1,12	0,84 x 1,30	0,86 x 1,47	0,90 x 1,65	0,94 x 1,83	0,98 x 2,01
Produktgewicht Podestleiter			in kg	30	33,4	36,8	40,2	51,4	62,8
Art.-No.				820136	820143	820150	820167	820174	820181

Handlauf			3	4	5	6	7	8
Stufenanzahl								
Art.-No. Handlauf rechts			820426		820433		820440	
Art.-No. Handlauf links			820457		820464		820471	
Produktgewicht pro Handlauf		in kg	1,2	1,2	1,4	1,4	1,9	1,9
Ersatzteile								
Je 1 Stück			Fahrrolle Ø 125 mm		Fahrrolle Ø 125 mm mit Feststeller		Fußstopfen	
Art.-No.			820402		820419		211231	