

## Schaltschrank-Regler

Switch Cabinet Controller



SSR-E 6905



SSHYG

## Merkmale:

- Schaltschrank-Temperaturregler und Hygrostat für DIN-Schienenmontage

## Characteristics:


- Switch cabinet temperature controller and hygrometer for DIN-rail mounting

## Allgemeine technische Daten | General technical data

Bestellbez.   Type	SSR-E 6905	SSHYG
Artikel-Nr.   Article No.	191 4705 51 900	87907 0004 000
Einstellbereich Setting range	5...60°C 5...60°C	35...100%, relative Luftfeuchte 35...100%, relative humidity
Betriebsspannung Operating voltage	230V AC 50 Hz	24...230V AC 50 Hz
Schaltstrom 250V AC Switching current 250V AC	Heizen: 10(4) A/Kühlen: 5(2) A Heating: 10(4) A/Cooling: 5(2) A	Befeuchten: 5(0,2) A/Entfeuchten: 5(0,2) A Humidify: 5(0.2) A/Dehumidify: 5(0.2) A
Kontakt Contact	1 Wechsler 1 change-over	1 Wechsler 1 change-over
Schutzart Protection class of housing	IP 30	IP 30
Bereichseingrenzung Range limitation	in Einstellknopf inside adjusting knob	in Einstellknopf inside adjusting knob
Fühler Sensor	Bimetall Bimetal	Kunststofffasern Synthetic fibre
Montage Mounting	Tragschiene 35 mm (DIN EN 50022) DIN-rail 35 mm (EN 50022)	Tragschiene 35 mm (DIN EN 50022) DIN-rail 35 mm (EN 50022)
Maße Dimensions	50 x 67 x 34,5 mm	50 x 67 x 34,5 mm


## Schaltzeichnung | Wiring diagram

Klemme  
Terminal 1-2: 10 (4)A  
Klemme  
Terminal 1-3: 5 (2)A



SSR-E 6905

Klemme  
Terminal 1-3: Enfeuchten  
Dehumidity 5 (0,2) A  
Klemme  
Terminal 1-4: Enfeuchten  
Dehumidity 5 (0,2) A



SSHYG