

**ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG**

Hermann-Papst-Straße 1

78112 St. Georgen

Phone: +49 7724 81-0

Fax: +49 7724 81-1309

www.ebmpapst.com

info2@de.ebmpapst.com

Nenndaten

Typ	4656 TA	
Nennspannung	[VAC]	230
Frequenz	[Hz]	50
Drehzahl	[min ⁻¹]	2550
Leistungsaufnahme	[W]	19,0
Min. Umgebungstemperatur	[°C]	-40
Max. Umgebungstemperatur	[°C]	75
Volumenstrom	[m ³ /h]	138
Schalldruckpegel	[dB(A)]	42

mb = max. Belastung · mw = max. Wirkungsgrad · fb = freiblasend · kv = Kundenvorgabe · kg = Kundengerät
 Änderungen vorbehalten

Technische Beschreibung

Abmessungen	113 Ø x 37 mm
Allgemeine Beschreibung	Wechselspannungslüfter mit Außenläufer-Spaltpolmotor.
Anschlussleitung	2 Einzellitzen AWG 18
Drehrichtung	Rechts, auf Rotor gesehen
Förderrichtung	Über Montagebügel saugend.
Lagerung	Kugellager
Lebensdauer L10 bei 40 °C	37500 h
Lebensdauer L10 bei max. Temperatur	17500 h
Masse	0.430 kg
Material Laufrad	Metall
Motorschutz	Geschützt gegen Überlastung durch Impedanzschutz
Zulassung	VDE, CSA, UL, CE

Produktzeichnung

