



SW79

**Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2",
metrisch, Sechskantprofil,
Vierkantantrieb, inklusive
Kugelkopfknarre – 79-teilig**



PRODUKTDDETAILS

- Umschaltknarre mit schlankem Kopf und Schnelllöseknopf
- 11 Sechskant-Einsätze 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm
- 1/4" Verlängerung 75 mm
- 1/4" Steckgriff
- 1/4" Umschaltknarre mit Gelenk-Kopf
- 1/4"d x 1/4"h Kupplung
- 14 Sechskant-Einsätze 1/2": 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27 mm
- 1/2" Verlängerung 125 mm
- 1/2" Verlängerung 250 mm
- Übergangsteil 3/8" (female) x 1/2" (male)
- 1/2" Umschaltknarre mit Gelenk-Kopf
- 1/4" Schraubendreher-Einsätze: PZ1, PZ2
- PH1, PH2
- T10, T15, T20, T25, T27, T30
- HEX3, HEX4, HEX5, HEX6
- Bitsatz, 31-teilig mit magnetischem Bithalter
- Ausführung: Matt
- Hochleistungsschnellstahl
- Mit Dynamic Drive™ Profil für weniger Verschleiß und passgenauem Halt
- Knopf für Schnellauswurf der Einsätze
- Koffer: Hochfestes Polyethylen (HDPE)
- Standards: ISO 1174 und DIN 3120

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt				
SW79	100 mm	370 mm	215 mm	3750 g

Follow the Fish!

