



Lötstation 5 - 30W, LötKolben mit Präzisionsgriff, UK

Artikelnummer: WLSK3023G
Weller Lötstation mit variabler
Leistungsabgabe von 5 bis 30 Watt
und Präzisionsgriff, UK

Löten Sie gekonnt mit der Weller Präzisions-Lötstation mit variabler Leistungsabgabe von 5 - 30 Watt. Mit ihrer dem ergonomisch geformten Stiftgriff, dem integrierten Lötspitzenhalter und -reiniger und der integrierten Sicherheitsablage ist sie die perfekte und vielseitige Qualitäts-Lötstation für alle Ihre Lötarbeiten.

EMPFOHLEN FÜR FOLGENDE ANWENDUNGEN



HAUPTMERKMALE

LED Ringlicht für perfekte Ausleuchtung:

Watt-Leistung regelbar:

Kompaktes Design:

Integrierte Sicherheitsablage:

Höchste Präzision und kontrollierte Positionierung:

Schneller Spitzenwechsel möglich:

Leichte Zugänglichkeit der Spitzen:

Die 360-Grad-Beleuchtung mit ihrem fokussierten, hellen Licht sorgt für qualitativ hochwertige Lötverbindungen

Die flexibel wählbare Leistungsabgabe bietet ein erweitertes Anwendungsspektrum Platzsparend auf Ihrer Werkbank

Die integrierte Sicherheitsablage sichert den LötKolben, wenn er nicht in Gebrauch ist, und verringert so das Risiko von Verletzungen oder Schäden an Ihrem Arbeitsplatz.

Der ergonomisch geformte Stiftgriff sorgt für Komfort, Präzision und kontrollierte Positionierung

Einfacher Austausch der Lötspitzen

Der integrierte Lötspitzenhalter erleichtert die Aufbewahrung und den Zugang zu Ihren Spitzen während des Lötens



Integrierte Sicherheitsablage

Die integrierte Sicherheitsablage sichert den LötKolben, wenn er nicht in Gebrauch ist, und verringert so das Risiko von Verletzungen oder Schäden an Ihrem Arbeitsplatz



Watt-Leistung regelbar

Die flexibel wählbare Leistungsabgabe bietet ein erweitertes Anwendungsspektrum



Kompaktes Design

Platzsparend auf Ihrer Werkbank



LED Ringlicht für perfekte Ausleuchtung

Die 360-Grad-Beleuchtung mit ihrem fokussierten, hellen Licht sorgt für qualitativ hochwertige Lötverbindungen



Höchste Präzision und kontrollierte Positionierung

Der ergonomisch geformte Stiftgriff sorgt für Komfort, Präzision und kontrollierte Positionierung



TECHNISCHE DATEN

Mindestbestellmenge

1

Spannung

230 V

| | |
|----------------------|---------------|
| EAN | 4003019445295 |
| Gewicht in lb | 1.74 |
| Spitzengröße | 0.8mm |
| CE | ✓ |
| Temperaturbereich °C | 400 |
| Gewicht in g | 789 |
| Spitzenform | Conical |
| Leistung | 30 W |
| Temperaturbereich °F | 750 |
| Netzkabel | UK |
| Kabellänge | 1.20 |