


Magnetspule MD-2-230VAC-PA

Teilenummer: 549905

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Werte
Einbaulage	beliebig
Schaltstellungsanzeige	nein
Einschaltdauer	100%
Leistungsfaktor cos {phi}	0,7
Spulenkennwerte	230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung: 14,5 VA, Halteleistung: 10,5 VA
Zulässige Frequenzschwankungen	+/- 10 %
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 10 %
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-20 ... 50 °C
Max. Anziehdrehmoment Verschraubung	0,5 Nm
Produktgewicht	110 g
Elektrischer Anschluss	nach DIN EN 175301-803
Befestigungsart	mit Rändelmutter
Werkstoffinformation Magnetspule	Duroplast Kupfer Stahl
Werkstoffinformation Wicklung	Kupfer