



Hilfs-/ Fehlersignalschalter 5ST3 COM, 0,5 TE für LS, FI, FI/LS, AFDD EIN-/AUS-Schalter 5TL1 Fernantrieb Spannungsversorgung DC 24V Bitte Funkzulassung beachten! Länderliste: siehe Zertifikate

Ausführung	
Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Hilfs-/ Fehlersignalschalter 5ST3 COM
Ausführung der Anzeige / LED	Ja
Ausführung des Produkts	anbaubar
Ausführung des Produkts / werkseitig angebaut	Nein
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch	10 000
Richtlinie / über Funkanlagen	2014/53/EU
Frequenz / bei Funkübertragung / minimal	2 400 MHz
Frequenz / bei Funkübertragung / maximal	2 483,5 MHz
Art der Klemmen / schraubenlos	Ja
Statusanzeige / der Messdaten	Manuell EIN/AUS, Auslösung, Temperatur, Schaltspiele, Betriebsstunden, Warnungen
aufgenommener Strom / maximal	20 mA
Versorgungsspannung	
Versorgungsspannung / bei DC / Bemessungswert	
• minimal	19,2 V
• maximal	28,8 V
Betriebsspannung	
• Bemessungswert	24 V
• bei DC / Bemessungswert / minimal	19,2 V
• bei DC / Bemessungswert / maximal	28,8 V
Spannungsart / der Versorgungsspannung	DC 24 V SELV
Schutzart IP	IP20
Verlustleistung	
Verlustleistung [V·A] / während Standby	0,5 W
Steuerstromkreis	
Spannungsart / der Steuerspannung	DC
Produktdetails	
Produktausstattung / Verriegelung	Nein
Produktbestandteil	
• Fehlersignalschalter	Ja
• Hilfsschalter	Ja
Anzahl der Fehlersignalschalter	0
Anzahl der Öffner	0
Anzahl der Schließer	0
Anzahl der Wechsler	0
Produkterweiterung / montierbar	universal
Produkterweiterung	Hilfs-/ Fehlersignalschalter 5ST3 COM

Produktfunktion / Testfunktion für Fehlerstromauslöser	Nein
<b>Anschlüsse</b>	
anschließbarer Leiterquerschnitt	
• minimal	0,2 mm <sup>2</sup>
• maximal	1,5 mm <sup>2</sup>
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte / bei AWG-Leitungen	24 ... 16
<b>Mechanischer Aufbau</b>	
Höhe	90 mm
Breite	9 mm
Tiefe	76,3 mm
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	0,5
Nettogewicht	28,5 g
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Umgebungstemperatur / während Betrieb	
• minimal	-25 °C
• maximal	60 °C
Umgebungstemperatur / während Lagerung	
• minimal zulässig	-40 °C
• maximal zulässig	85 °C
<b>allgemeine Produktzulassung</b>	
<b>Funkzulassung</b>	
<b>Konformitätserklärung</b>	

[Bestätigungen](#)



[Sonstige](#)

[Funkzulassung](#)



[UK-Konformitätserklärung](#)

### Sonstige

[Sonstige](#)

### Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5ST3062-0MC>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5ST3062-0MC>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5ST3062-0MC](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5ST3062-0MC)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>





