

## Laufkatze

Zuglast 1000 kg, Flanschbreite 66 - 188 mm

Artikelnummer: 149167



## Handlaufkatze

Traglast 1000 kg

Laufkatze

- Zuglast 1000 kg
- Flanschbreite 66 - 188 mm
- Bauhöhe 190 mm
- Tiefe 246 mm
- mindestens 1 m Kurvenradius
- aus Stahl in rot
- Laufräder in schwarz
- optimale Laufeigenschaften durch kugelgelagerte, gekapselte Laufrollen
- Abstand zwischen Einhängung und Träger 67 mm, Breite der Hakenaufhängung 30 mm
- Gewicht 11,5 kg

## Technische Details

Hebegerät	Hebezeug	Breite Hakenaufhängung	30 mm
Hebezeugtyp	Laufkatze	Abstand Einhängung/Träger	67 mm
Zuglast	1000 kg	min. Kurvenradius	1 m
Flanschbreite	66-188 mm	Farbe	rot
Material	Stahl	Farbe Laufrad	schwarz
Bauhöhe	190 mm	Laufräder Laufeigenschaft	optimale Laufeigenschaften durch kugelgelagerte, gekapselte Laufrollen

Tiefe 246 mm

Gewicht 11,5 kg

### Dazu passt auch ...

149457



Druckluft-Kettenzug, Traglast 250 kg, Anzahl Kettenstränge 1, Hakenaufhängung