

## Rollcart Plattformwagen



Traglast 1200 kg, Ladefläche Länge x Breite 1380 x 880 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern, mit Elastik-Bereifung



Artikelnummer: 158044

## Rollcart Plattformwagen

### Ladefläche offen

Plattformwagen




- Traglast 1200 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1380 x 880 mm
- Ladehöhe 305 mm
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion
- Höhe x Länge x Breite 305 x 1380 x 880 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- mit Elastik-Bereifung

## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Wagentyp	Plattformwagen	Bereifung	Elastik
Traglast	1200 kg	Radlager	Kugellager
Ladehöhe	305 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Ladeflächenlänge	1380 mm	Rad-Ø	200 mm
Ladeflächenbreite	880 mm	Höhe	305 mm

Plattform	offen	Länge	1380 mm
Aufbauten	keine	Breite	880 mm
nestbar	nein	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Material	Stahl	Farbe	enzianblau // RAL5010
Euronorm	nein	Gewicht	51 kg
Schiebebügel	0 Stück		

## Zubehör

158404		Schutzleiste für Plattformwagen, aus Kunststoff
158408	•	4 Lenkrollen (statt 2 Lenk-/2 Bockrollen), für Transportwagen, Traglast 600 - 1200 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158409		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Polyurethan, Traglast 1200 kg, Durchmesser 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158425		Ladefläche für Transportwagen, aus Zinkblech, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar