

## Treston ESD-Regalkasten

Höhe x Breite x Tiefe 82 x 92 x 300 mm, Aus Polypropylen, in schwarz

VE 30 Stück

Artikelnummer: 230160

TRESTON



### ESD-Regalkasten



- Höhe x Breite x Tiefe 82 x 92 x 300 mm
- Aus Polypropylen
- in schwarz
- Boden innen gewellt
- Mit Beschriftungsfeld vorne
- Gleiche Breiten stapelbar
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +70 °C
- Beständig gegen Öl, die meisten Säuren und Lösungsmittel
- Lieferumfang: inklusive Etiketten mit Schutzscheibe

### Technische Details

Behältertyp	Regalkasten	stapelbar	ja
Euronorm	nein	Beschriftungsfeld	Beschriftungsfeld vorne
Höhe	82 mm	Bodenkonstruktion	innen gewellt
Breite	92 mm	Farbe	schwarz
Tiefe	300 mm	Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +70 °C
Innenbreite	75 mm	Beständigkeit	gegen Öl, die meisten Säuren und Lösungsmittel

Innentiefe	257 mm	Lieferumfang	inklusive Etiketten mit Schutzscheibe
Material	Polypropylen	Gewicht	6,2 kg
elektrisch leitend	ja		

### Dazu passt auch ...

216909		Antistatischer Flachbeutel, Aus Polyethylen in rosa, Stärke 100 µm, Länge x Breite innen 400 x 300 mm
221146		Schutzhandschuhe, aus Polyamid in weiß mit Polyurethan-Beschichtung, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9