

## BS-ROLLEN

### Lenkrolle mit Feststeller

BS ROLLEN

Traglast 70 kg, Mit TPE-Bereifung,  
Durchmesser x Breite 100 x 24 mm,  
Nabe mit Gleitlager, Doppelstopp,  
Felge aus Kunststoff, Befestigung mit  
Rückenloch, Ø 10,2 mm

VE 2 Stück

Artikelnummer: 526434



### BS-ROLLEN Spurlose Apparaterolle

#### Lenkrolle mit Feststeller

Lenkrolle mit Feststeller

- Traglast 70 kg
- Mit TPE-Bereifung
- Spurlos
- Durchmesser x Breite 100 x 24 mm
- Naben Länge x Ø 30 x 8 mm
- Nabe mit Gleitlager
- Doppelstopp
- Felge aus Kunststoff
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Befestigung mit Rückenloch, Ø 10,2 mm
- Schwenklager mit Kugellager

## Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Material Gehäuse	Stahl
Rollentyp	Apparaterolle	Schwenklager	Kugellager
Bauform	Lenkrolle	Feststeller	Doppelstopp
Traglast	70 kg	Fadenschutz	nein

Bereifung	TPE	Gesamthöhe	121 mm
Rad-Ø	100 mm	Nabenlänge	30 mm
Material Felge	Kunststoff	Nabenbohrung	8 mm
Radlager	Gleitlager	Radbreite	24 mm
Befestigungselement	Rückenloch	Ausladung	39 mm
elektrisch leitend	nein	Lauffläche Eigenschaft	Spurlos
Rückenloch	10,2 mm	Oberfläche Gehäuse	verzinkt

## Zubehör

526435



Rad, Traglast 70 kg, Mit TPE-Bereifung, Durchmesser x Breite 100 x 24 mm, Nabe mit Gleitlager, Felge aus Kunststoff

## Dazu passt auch ...

400701



Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen

438985



Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm

763068



Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen