

Datenblatt für MA 260 SH
 Artikelnummer: 973889101



Produktbeschreibung:	Bestellnummer: 973 889-101
Beschreibung:	Berührungsgeschützte Miniaturabgreifklemme mit hochfester Isolierung und Klemmen aus Bronze vernickelt. Klemmbereich bis 6 mm Bolzendurchmesser. Der flache Teil der Klemmbacken (Feindrahtfläche) ermöglicht ein kontaktsicheres klemmen von dünnen Drähten. Der Buchsensteckanschluss hat einen Durchmesser von 4mm.
Typ:	MA 260 SH rot/red
System:	4 mm Sicherheitssystem
Bestellnummer:	973 889-101
Klemmbereich:	Drähte mit max. Ø 6mm
Farbe:	
weitere Farbvarianten:	
Technische Daten	
Messkategorie:	CAT II
Norm:	DIN EN 61010-031
Kontaktart:	klemmen
Anschlussart:	4 mm Buchse
Bemessungsspannung:	AC/DC 300 V
Bemessungsstrom:	15 A
Durchgangswiderstand:	5mOhm
Werkstoff	
Kontaktmaterial:	Bronze
Kontaktflächenmaterial:	Nickel
Gehäusematerial:	PA
Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich:	-25 °C bis +80 °C
Brennbarkeitsklasse	
Gehäuse:	94 HB
Zeichnung	

