



Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2883 Montagewagen



Baukasten-System: Stahlrohr- und Profilstahlgeweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. 3 variabel einschraubbare Etagen, Stahlrahmen mit eingelegter Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, Rand 12 mm hoch. Einschraubraster 100 mm, Neigung stufenlos einstellbar von 0° bis 35°, sichere Arretierung mittels Griffschrauben. Deutsches Patent: 10 2005 062 391. Tragkraft pro Ladefläche 60 kg. 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	250
Ladeflächenlänge (mm)	1240
Ladeflächenbreite (mm)	415
Etagenhöhen (mm)	370, 670, 970
Tragkraft Etage (kg)	60
Gesamtlänge (mm)	1355
Gesamtbreite (mm)	477
Gesamthöhe (mm)	1197
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	125 x 32
Ausführung	Holzböden
Gewicht (kg)	46
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976328836