

LED Maschinenleuchte
LED machine luminaire

**LEANLED II, 520 mm, opalweiße Abdeckung,
 kaskadierbar**

Artikel-Nr.:	111010-34
EAN:	4260556624242
Zolltarifnr.:	94054099

Bestellnr.:	111010-34
Modell:	LEANLED II
Bauform:	LED Aufbauleuchte
Leuchtmittel:	SMD LED
Lampenleistung:	~13 W
Lampenlichtstrom:	1890 lm
Lampenlichtausbeute:	145 lm/W
Lichtverteilung:	direkt
Lichtfarbe:	Tageslichtweiß (5200 - 5700K)
Anschlusswert Leuchte:	24V DC ± 10%
Anschluss Leuchte:	M12 A-kodiert
Schutzart:	IP54
Schutzklasse:	III
Entblendung:	opalweiß
Abstrahlwinkel:	120°
Betriebstemperatur:	-10... +60 °C
Farbwiedergabe (Ra):	> 85
Lampenlebensdauer:	> 60.000 h
Material Gehäuse:	Aluminium
Material Abdeckung:	Polycarbonat, matt
Höhe [B] x Breite [C]:	31 mm x 26 mm
Länge [A]:	520 mm
Gewicht:	350 g
Bruttogewicht:	600 g
Risikogruppe:	freie Gruppe
Kennzeichnung:	CE, ETL Listed
Befestigungszubehör:	2 Paar Halterungen (drehbare oder planare Befestigung) im Lieferumfang
Dimmbar:	optional über Zubehör
Gefertigt in:	Deutschland
Besonderheit:	kaskadierbar, mehrere Leuchten lassen sich bis max. 4A elektrisch verketteten



Lampenlebensdauer in Betriebsstunden (L80/B10)