

PRODUKTDATENBLATT

VISION SPEED

TOPLINE ●●●

●●●●●○ Lebensdauer

schräg



- Freie Sicht auf das Werkstück
- Hochleistungs Keramik Korn für schnelles Schleifen ohne Kraftaufwand
- Kühler Schliff durch Bindung, mit schleifaktiven Zusatzstoffen

Keramikkorn-Fächerschleifscheibe. Dank ihrer drei Aussparungen wird die VISION SPEED beim Drehen transparent. Das ermöglicht permanente Kontrolle des Arbeitsergebnisses.

| Typenbezeichnung | VISION SPEED |
|----------------------------------|------------------------|
| Artikelbezeichnung 1 | Lamellenschleifscheibe |
| Artikel-Nr. | 210655 |
| GTIN | 4011890102039 |
| Inhaltsmenge | 10 |
| Inhaltseinheit | Stück |
| Gewicht | 0,080 kg |
| Produktabmessung | 115 x 22,23 |
| Durchmesser 1 | 115 mm |
| Bohrung | 22,23 mm |
| Form Langversion | Schleifscheibe schräg |
| Form Kurzversion | schräg |
| Körnung SU | 120 |
| Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D) | / |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 80 m/s |
| maximale Drehzahl | 13300 U/min |
| Produktkategorie-Nummer | PK05 |
| Produktkategorie-Text | LS |
| GTIN-Code Verpackungseinheit | 4011890102046 |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Länge Verpackung | 130 mm |
| Breite Verpackung | 130 mm |
| Höhe Verpackung | 130 mm |
| Gewicht-Verpackungseinheit | 0,800 kg |
| Zolltarifnummer | 68051000 |
| Herkunftsland | DE |

Produktvideo URL

<https://youtu.be/jb1EUSwBCAs>