

SIMPLEX-Spalthammer · mit Tempergussgehäuse und Hickorstiel

EH 3008.



Produktbeschreibung

Der SIMPLEX-Spalthammer von Halder vereint zwei Werkzeuge in einem, einen Spalthammer und einen Schonhammer in absoluter Profiqualität und bietet somit eine erhebliche Kostenersparnis gegenüber dem Einzelkauf. Die hohe Produktqualität ist vom Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF) attestiert.

Der aus hochwertigem Carbonstahl geschmiedete Spalteinsatz sorgt aufgrund seiner Wendenase für eine extrem gute Spaltwirkung. Diese wird durch 4.100g Gesamtgewicht und eine hohe Kopflastigkeit zusätzlich unterstützt.

Der harte Nylon-Einsatz mit D60mm aus Polyamid bietet herausragende Schlageigenschaften und garantiert eine maximale Festigkeit mit höchster Langlebigkeit. Er besteht aus extrudiertem, extrem homogenem Material. Im Vergleich zu gespritzten Plastik-Einsätzen ist er dadurch wesentlich verschleißfester und widerstandsfähiger und splittert selbst bei Minustemperaturen nicht. Durch den Einsatz dieser Schonseite bei Keilarbeiten wird die Verletzungsgefahr durch Metallsplitter komplett vermieden, Kunststoff- und Aluminiumkeile haben eine wesentlich höhere Lebensdauer.

Das Gehäuse aus Temperguss besitzt eine integrierte Stielschutzhülse, die für eine hohe Bruchsicherheit sorgt.

Der langfaserige, sehr stabile Hickory-Stiel ist lackiert und ergonomisch geformt.

Der Lederschneidschutz schützt beim Transport vor Verletzungen.

Gemäß dem cleveren SIMPLEX-Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.

Produktmerkmale:

- 2 Werkzeuge in 1: Spalthammer plus Schonhammer, eine erhebliche Kostenersparnis gegenüber dem Einzelkauf.
- Aus hochwertigem Carbonstahl geschmiedeter Spalteinsatz sorgt aufgrund seiner Wendenase für extrem gute Spaltwirkung.
- Keine Verletzungsgefahr bei Keilarbeiten durch Metallsplitter aufgrund des Nylon-Einsatzes in D60mm (weiß, hart, sehr verschleißfest).
- Wesentlich längere Lebensdauer von Kunststoff- und Aluminiumkeilen.
- Schonendes Einschlagen von Holzpfählen.
- Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse und hoher Bruchsicherheit.
- Langfaseriger, sehr stabiler Hickory-Stiel, lackiert und ergonomisch geformt.
- Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.
- Inkl. Lederschneidschutz.
- 4.100g Gesamtgewicht.

Anwendungsgebiete

Motormanuelle Holzernte, sicheres und materialschonendes Einschlagen von Stahlkeilen mit Schoneinsatz, Spalten von Meterholz, Keilarbeiten in der Fällung, schonendes Einschlagen von Holzpfählen, Galabau

Werkstoff

Schlageinsatz 1

- Spalteinsatz aus hochwertigem Carbonstahl, gesenkgeschmiedet und vergütet, mit Wendenase
- inkl. Kunststoffhülse
- inkl. Lederschneidschutz

Schlageinsatz 2

- Nylon, weiß
- mittelhart
- sehr widerstandsfähig
- verschleißfest

Gehäuse

- Temperguss

Stiel

- Hickory

Montage

Spalteinsatz 3210.160 darf nur in Tempergussgehäuse 3011.160 montiert werden!

Bestellinformationen

Ø	Abmessungen [mm]		 [g]	Art.-Nr.
60	900	65	4100	3008.160

Anwendungsbeispiel





Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 17.01.2022

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.