

Artikelnummer: 136880

Kurzbeschreibung: Haaga veegmachine 477 Pro, manueel, veegoppervlaktes vanaf 1000 m⁻² volume opvangbak 50 l

Langbeschreibung: Haaga veegmachine 477 Pro, manueel, veegoppervlaktes vanaf 1000 m⁻² volume opvangbak 50 l: Haaga veegmachine 477 Profi, manueel, veegoppervlak vanaf 1000 m⁻², volume opvangbak 50 l De Haaga veegmachine 477 Profi heeft een manuele borstelaandrijving en een opvangbak met een volume van 50 liter. Bovendien is de Haaga



veegmachine 477 Profi, geschikt voor veegoppervlakken vanaf 1000 m⁻². De Haaga veegmachine 477 Profi is geschikt voor een veegoppervlak vanaf 1000 m⁻² en daardoor ideaal voor industrieel gebruik, bijvoorbeeld op binnenplaatsen van fabrieken en bedrijven, hallen en grote parkeerplaatsen. De Haaga veegmachine 477 Profi biedt een veegbreedte van 770 mm bij een veegcapaciteit van 3000 m⁻²/h. De Haaga veegmachine 477 Profi heeft een manuele borstelaandrijving, beschikt over een regelbare borsteldruk en biedt uitstekende schotelborstels aan beide kanten. De borstels van de veegmachine kunnen, net als de telescopische duwbeugel, trapsgewijs in de hoogte versteld worden. Omdat de Haaga veegmachine 477 zo licht is, is hij extreem wendbaar en kan hij loodrecht en dus plaatsbesparend opgeborgen worden. De Haaga veegmachine 477 Profi wordt geleverd met een fijnstof- walsborstel en 2 speciale filters. De opvangbak heeft een volume van 50 liter. De Haaga veegmachine 477 Profi heeft lichtlopende tegen vuil beschermde tandwielen, zonder kwetsbare riemen. Meer details: Industrieel inzetbaar in bv. binnenplaatsen van fabrieken en bedrijven, magazijnen, fabriekshallen op grote parkeerplaatsen. Geschikt voor een veegoppervlak vanaf 1000 m⁻² Borstelaandrijving en stevige lichtlopende tandwielen, zonder kwetsbare riemen Loodrechte, plaatsbesparende opberging (slechts 0,25 m⁻²), zonder dat het vuil eruit valt Regelbare borsteldruk Gering gewicht, daardoor extreem wendbaar Veegt droge en natte bladeren Storingsvrije, riemloze aandrijving ISweep Borstelaandrijving: manueel Veegbreedte: 770 mm Volume opvangbak: max. 50 L Veegcapaciteit: 3000 m⁻²/u Schotelborstel- systeem Turboveegsysteem Uitstekende schotelborstels aan beide zijden Zijdegeleiding: a'©a'©nzijdig Borstelhoogteverstelling: traploos Borstels worden naar beneden gehouden Aandrijving beschermd tegen vuil In hoogte verstelbare telescopische duwbeugel (90 - 95 - 100) Fijnstof- walsborstel 2 speciale filters 4 jaar garantie op bezemslijtage Afmetingen: l 840 x b 280 x h 770 mm Gewicht: 15700 g

